

Type(先端形状は下図より選択)

BPSM (タップ付)

BPSF (片フランジ)

RoHS

BPSK (キー溝付)

BPSW (両フランジ)

キー溝部詳細

フランジ部詳細

M 材質 SKD11相当

H 硬度 60~63HRC

先端形状

指定単位

C・J・K・N・Q・S・U・Y -----> 0.01mm単位
 B・E -----> 0.1mm単位
 A・G -----> 0.5°単位

加工限度

J・K・Q=0 or J・K・Q≥0.2 0.2≤C・E≤V-2
 N・U≥0.2 K+N<S≤25
 1≤B≤25 K+U<S≤25
 Y≤1 A≤70°
 U≤C G≤40°

キー溝位置変更(無料)

フランジ位置変更(無料)

●形状2Bのみ
 0.5≤Y≤1
 2.00≤E≤3.99→Ymax5
 E≥4.00→Ymax10
 ●形状5C・6Cのみ
 1.00≤C≤V-4

●形状5Dのみ
 2.0≤C
 ●BPSM・BPSF・BPSW
 F≥Fmin
 ●BPSKのみ
 F-(T+5)≥2


形状 5C・6C

P-C	Smax
2	2.00~3.99
	4.00~
	5
	10


BPSW

Example
使用例


下曲げ




下曲げ



両曲げ上曲げ



面打ち



型式	指定0.1mm単位	W	P	5.01 6.00	6.01 8.00	8.01 10.00	10.01 15.00	15.01 20.00	20.01 25.00	25.01 30.00	0.1mm単位 T	F min.	U
Type	Shape形状	L											
タップ付 BPSM	2A	20.0~100.0	5.01~ 6.00	○	○	○	○	○	○	○	T≥20 (BPSKのみ)	15	1.0
キー溝付 BPSK	2B 3B 4B	W5.01~8.00 →L20.0~	6.01~ 8.00	○	△	△	△	△	△	△		20	1.5
片フランジ BPSF	2C 3C 4C 5C 6C	W8.01~10.00 →L24.0~	8.01~ 10.00	○	△	□	□	□	□	□		25	
両フランジ BPSW	2D 3D 4D 5D	W10.01~30.00 →L28.0~	10.01~ 15.00	○	△	□	●	●	●	●			
	2E 3E 4E		15.01~ 20.00	○	△	□	●	●	●	●			
			20.01~ 25.00	○	△	□	●	●	●	●			
			25.01~ 30.00	○	△	□	●	●	●	●			

●タップ付BPSMはLmin.がW寸法によって異なりますのでご注意ください。
 ただしW>Pの場合は、P寸法が適用されます。

●表中の印とタップM×Lの関係
 ○: M4×8 □: M6×12
 △: M5×10 ●: M8×16

Order
注文例

タップ付 型式 L P・W・B・C・E・J・K・N・Q・S・Y・U・A・G
BPSM 2B - 60.5 - P6.78-W16.00-E2.0-J1.50-Y0.5

キー溝付 型式 L T P・W・B・C・E・J・K・N・Q・S・Y・U・A・G - KK
BPSK 2B - 60.5 - T23.5 - P6.08-W7.25-E2.0-J1.50-Y0.5 - KK0

フランジ付 型式 L P・W・B・C・E・J・K・N・Q・S・Y・U・A・G - F・WF
BPSF 2B - 60.5 - P6.01-W5.01-E2.0-J1.50-Y0.5 - F0
BPSW 3D - 72.3 - P15.50-W12.50-C6.00-J0.50-K0.50-N1.30-Q0.50-S19.27 - WF90

Delivery
出荷日

8 日日出荷

Alterations
追加加工

型式 L P・W・B・C・E・J・K・N・Q・S・Y・U・A・G - F・WF - (HC・TC...etc.)
BPSF 2A - 60.5 - P8.01-W6.01-J3.00-K2.00 - F0 - HC1.0-TKC

Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
HC	HC	フランジ幅変更 0≤HC<1.5 指定0.1mm単位	200	LKC	LKC	全長公差変更 L +0.2/0 → +0.02/0 6C、2D、3D、4D、2E、 3E、4E適用不可	800
TC	TC	フランジ厚変更 2≤TC<5 指定0.1mm単位	200	MC	MC	タップ径変更 W 変更内容 5.01~ 6.00 M4 → M3 6.01~ 8.00 M5 → M4 8.01~ 10.00 M6 → M5 10.01~ 13.00 M8 → M6	0
TKC	TKC	キー溝位置 公差変更 T -0.05/0 → 0/0	200	RTC	RTC	キー溝位置 公差変更 T -0.05/0 → +0.05/0	0
		フランジ厚 公差変更 5 +0.2/0 → +0.02/0	200				

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9 10~29 30~49 50~100 101~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■W≤Pの場合

Type	形状	W	¥基準単価	1~9本
BPSM BPSK	5.01~ 6.00	3,630	3,870	6,880
	6.01~ 8.00	3,810	4,070	7,090
	8.01~ 10.00	4,000	4,390	7,310
	10.01~ 12.00	4,210	4,730	7,670
	12.01~ 14.00	4,410	4,860	8,400
	14.01~ 16.00	4,540	5,020	8,570
	16.01~ 18.00	4,680	5,170	8,730
	18.01~ 20.00	4,820	5,330	8,910
	20.01~ 22.00	4,970	5,480	9,090
	22.01~ 24.00	5,120	5,650	9,270
	24.01~ 26.00	5,270	5,760	9,450
	26.01~ 28.00	5,430	5,840	9,740
	28.01~ 30.00	5,600	6,020	10,220
	5.01~ 6.00	5,070	5,310	8,320
	6.01~ 8.00	5,250	5,510	8,530
	8.01~ 10.00	5,440	5,830	8,750
BPSF BPSW	10.01~ 12.00	5,650	6,170	10,190
	12.01~ 14.00	5,850	6,300	9,840
	14.01~ 16.00	5,980	6,460	10,010
	16.01~ 18.00	6,120	6,610	10,170
	18.01~ 20.00	6,260	6,770	10,350
	20.01~ 22.00	6,410	6,920	10,530
	22.01~ 24.00	6,560	7,090	10,710
	24.01~ 26.00	6,710	7,200	10,890
	26.01~ 28.00	6,870	7,280	11,180
	28.01~ 30.00	7,040	7,460	11,660
	5.01~ 6.00	5,070	5,310	8,320
	6.01~ 8.00	5,250	5,510	8,530
	8.01~ 10.00	5,440	5,830	8,750
	10.01~ 12.00	5,650	6,170	10,190
	12.01~ 14.00	5,850	6,300	9,840
	14.01~ 16.00	5,980	6,460	10,010

■W>Pの場合

Type	形状	W	¥基準単価	1~9本
BPSM BPSK	5.01~ 6.00	4,720	5,040	8,950
	6.01~ 8.00	4,970	5,300	9,220
	8.01~ 10.00	5,210	5,710	9,500
	10.01~ 12.00	5,480	6,160	9,980
	12.01~ 14.00	5,750	6,330	10,930
	14.01~ 16.00	5,920	6,530	11,150
	16.01~ 18.00	6,100	6,730	11,360
	18.01~ 20.00	6,280	6,930	11,600
	20.01~ 22.00	6,470	7,140	11,830
	22.01~ 24.00	6,660	7,340	12,060
	24.01~ 26.00	6,870	7,500	12,290
	26.01~ 28.00	7,060	7,600	12,670
	28.01~ 30.00	7,280	7,830	13,300
	5.01~ 6.00	6,160	6,480	10,390
	6.01~ 8.00	6,400	6,730	10,660
	8.01~ 10.00	6,650	7,150	10,940
BPSF BPSW	10.01~ 12.00	6,920	7,600	11,410
	12.01~ 14.00	7,180	7,770	12,370
	14.01~ 16.00	7,350	7,970	12,580
	16.01~ 18.00	7,530	8,170	12,800
	18.01~ 20.00	7,720	8,370	13,030
	20.01~ 22.00	7,900	8,570	13,270
	22.01~ 24.00	8,100	8,790	13,500
	24.01~ 26.00	8,310	8,940	13,730
	26.01~ 28.00	8,500	9,040	14,100
	28.01~ 30.00	8,720	9,270	14,740
	5.01~ 6.00	6,160	6,480	10,390
	6.01~ 8.00	6,400	6,730	10,660
	8.01~ 10.00	6,650	7,150	10,940
	10.01~ 12.00	6,920	7,600	11,410
	12.01~ 14.00	7,180	7,770	12,370
	14.01~ 16.00	7,350	7,970	12,580