

SELECT RETAINER SETS -NORMAL・MANUAL TYPE-

セレクトリテーナセット

ST=10mm


-標準タイプ・手動式-

特許取得済

2日目納短縮


①P.785の注意事項及びP.786のセレクトリングとパンチの組み付けについてをご確認ください。

型式	
丸パンチ用	変形パンチ用
SLS-EH	SLS-FH



① M材 質 SCM420相当
H 硬度 55~58HRC (深度1mm)
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe3O4)

②③④ M材 質 SK4
H 硬度 56~60HRC



型式		A	B	C	E	L	W	D1	F	付属品	¥基準単価 1~9セット
Type	D	SLS-EH	SLS-FH								
丸パンチ用 SLS-EH	10	44	24	12	20	70	11	25	94~124	⑥CB10-60 ⑦MSTM8-45 ⑧MSW10 ⑨MSW3	18,440 20,600
	13	48	28	15	23	73	15	31	97~127		19,250 21,500
	16	50	30	20	25	75	17	35	97~132		19,250 21,500
変形パンチ用 SLS-FH	20	58	38	25	27	77	23	40	99~139		22,580 25,100
	25	68	48	32	31	81	30	47	101~141		25,190 27,710
	32	68	48	32	31	81	30	47	105~155		28,160 30,680

Order
注文例
SLS-EH102 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 200円/1本
PM 6:00迄
P40

①3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9セット 10~29セット 30~49セット 50~100セット 101セット~	

数量
基準単価 5% 10% 15% お見積り引率
基準単価 5% 10% 15% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

- 特長
 - 打ち抜き時には、セレクトバーの凹部にボールプランジャがセットされるので振動によりセレクトバーが外れることはあります。
 - セレクトバーは、ストップピンによりリテーナ本体から外れないようになっています。
 - パンチ交換
 - パッキングプレートを外し、セレクトバーを引けば簡単にパンチを交換できます。
 - セレクトバーを外すときは、着脱溝を利用し、簡単に外すことが可能です。
- 注意事項
 - ボールプランジャによりセレクトバーがロックする構造になっていますが、本体を垂直に取付けると打ち抜き時の振動によりセレクトバーが下方に移動し、作動不良を起こす可能性があります。
 - ツバ厚 $5^{+0.03}_{-0.01}$ のパンチをご使用ください。詳細はP.785の特長をご確認ください。

SELECT RETAINER SETS -PUNCH FOR HEAVY LOAD TYPE-

セレクトリテーナセット

ST=10mm

-厚板打ち抜きタイプ・エア式-



特許取得済

2日目納短縮

追加工価格も数量スライド適用 P.43

①P.785の注意事項及びP.786のセレクトリングとパンチの組み付けについてをご確認ください。

型式		構成部品
丸パンチ用	変形パンチ用	①~⑨,⑪ スイッチセンサ無 ①~⑧,⑩,⑪ スイッチセンサ付
SLA-EA	SLA-FA	①~⑨,⑪ スイッチセンサ無 ①~⑧,⑩,⑪ スイッチセンサ付
SLA-SEA	SLA-SFA	①~⑨,⑪ スイッチセンサ付



型式		A	B	C	E	L	l	D1	センサ無し	センサ付	付属品	¥基準単価 1~9セット
Type	D	SLS-EH	SLS-FH						S	F		SLA-EA SLA-FA SLA-SEA SLA-SFA
ースイッチセンサ無タイプ 丸パンチ用	SLA-EA	10	44	24	12	20	70	13.5	133	143	⑥CB10-60 ⑦MSTM8-45 ⑧MSW10 ⑨MSW3	29,150 31,310 34,150 36,310
変形パンチ用	SLA-FA	13	48	28	15	23	73	16.5	139	149		30,140 32,300 35,110 37,300
ースイッチセンサ付タイプ 丸パンチ用	SLA-SEA	16	50	30	20	25	75	28.5	54.5	149	⑥CB10-60 ⑦MSTM8-45 ⑧MSW10 ⑨MSW3	30,140 32,300 35,470 37,720
変形パンチ用	SLA-SFA	20	58	38	25	27	77	35	163	173		32,570 35,540 38,810 41,330

Order
注文例
SLA-EA10

2 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 200円/1本
PM 6:00迄
P40

①3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9セット 10~29セット 30~49セット 50~100セット 101セット~	

数量
基準単価 5% 10% 15% お見積り引率
基準単価 5% 10% 15% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

- 特長
 - 厚板打ち抜きパンチを使用可能にしたセレクトリテーナです。
 - 高耐久性：本体を浸炭処理によって55~58HRCにしてあるので焼き付きや偏摩耗の心配が不要です。
 - 高剛性：開口部が少ないので変形による作動不良の心配がありません。
- 注意事項
 - ツバ厚 $8^{+0.03}_{-0.01}$ のパンチをご使用ください。詳細はP.785の特長をご確認ください。

Order
注文例
SLA-EA10

2 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 200円/1本
PM 6:00迄
P40

①3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9セット 10~29セット 30~49セット 50~100セット 101セット~	

数量
基準単価 5% 10% 15% お見積り引率
基準単価 5% 10% 15% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

- Alterations
追加工
型式
- (JLC・JNC・TLC・BPC)
SLA-EA10 - JLC
- Alterations
Code
Spec.
Code
Spec.
Code
Spec.
- JLC
付属のワントッパ管継手をL型(エルボ)タイプに変更します。
500
- JNC
配管用継手なし
エアシリンダのタップ(M5×0.8)
-200
- TLC
継ぎ手位置変更(シリンダの向きを変更します)
標準位置
TLC90
TLC270
0
- BPC
セレクトバーにボールプランジャを取り付け、
パッキングプレートに凹み加工をします。
①ボールプランジャ
(型式BSJ76
BPC型カタログ)
1,200