


STRIPPER GUIDE PINS —STRONG TYPE—
高剛性ストリッパガイドピン
—ストリッパプレート固定式—

追加加工価格も数量スライド適用 P.43

SGPWS・SGPWHはP.921～P.926のどのブシュとも組み合わせ可能です。用途により使い分けができます。



U	R	M×L Pitch	型式		D	LA	LB 指定10mm単位	B 指定1mm単位	¥基準単価 1～9本	
			Type						SGPWS	SGPWH
2	1.5	M5×22 P0.8	SGPWH (ツバ付)	13		60	30～50	10～30	—	2,300
						70	30～60		—	2,410
						80	40～60		—	2,570
3	2	M6×25 P1.0	SGPWS (ストレート)	16		70	30～60		2,250	2,850
						80	30～70		2,400	3,000
						90	40～80		2,570	3,190
		M8×25 P1.25	SGPWH (ツバ付)	20		80	40～70		2,570	3,170
						90	40～70		2,740	3,360
						100	50～80		2,920	3,530
4	3			25		90	50～70		3,240	3,850
						100	50～80		3,530	4,180
						110	60～90		3,730	4,380

ストリッパプレート固定式ガイドピンの特長及び取付方法はP.937を参照してください。

Order 注文例

型式 — LA — LB — B

SGPWS 25 — 100 — 60 — B30

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口	
数量	1～9	10～20	21～
値引率	基準単価	5%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

3 日目出荷

Alterations 追加加工


型式 — LA(LAC) — LB(LBC) — B — (TC・PC・NC)

SGPWH 20 — LAC 78 — 50 — B25 — TC4

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LAC	LA寸法変更 D LA 指定1mm単位 13 60 50≤LAC<60 70 61≤LAC<70 80 71≤LAC<80 16 70 60≤LAC<70 80 71≤LAC<80 90 81≤LAC<90 20 80 70≤LAC<80 90 81≤LAC<90 100 91≤LAC<100 25 90 80≤LAC<90 100 91≤LAC<100 110 101≤LAC<110	600
		タップ深さは(LA-LAC)分短くなります。	
	TC	ツバ厚変更3≤TC<5 指定1mm単位 SGPWHに適用	400
	PC	ネジ止め加工 指定1mm単位 5≤PC≤B-5 SGPWSに適用	300

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LBC	LB寸法変更 D LA 指定1mm単位 13 60 20≤LBC<60 70 20≤LBC<60 80 30≤LBC<60 16 70 20≤LBC<60 80 20≤LBC<70 90 30≤LBC<80 20 80 30≤LBC<70 90 30≤LBC<70 100 40≤LBC<80 25 90 40≤LBC<70 100 40≤LBC<80 110 50≤LBC<90	600
		タップ深さは(LB-LBC)分短くなります。	
	NC	ネジ止め加工 10mm位置で固定(M6用) SGPWHに適用 B≥16	300

STOPPERS FOR BALL RETAINER CLAMPS FOR STRIPPER GUIDE PIN
ボール用固定式ストッパ/ストリッパガイドピン用クランプ



D	D1	t	M	型式		S 指定1mm単位	¥基準単価 1～9本
				Type	No.		
15	12	6.5	5	SSTK (固定式ストッパ)	13	10～20	640
17.3	15	8.5	6		16	10～20	670
24	19				20	11～25	700
29	24	11	8		25	11～30	800

①付属ボルト CB					
PD (No.)	S				
	10～13	14～18	19～23	24～28	29～30
13	M5×15	M5×20	M5×25	—	—
16	M6×15	M6×20	M6×25	—	—
20	M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	—
25	M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	M8×35

Order 注文例

型式 — S

SSTK 16 — 12

Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.40


Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口	
数量	1～9	10～20	21～
値引率	基準単価	5%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SSTKはSGPWS・SGPWHにボールリテーナ用のストリッパガイドブシュ (P.925)を組み付ける際にご使用ください。



型式		M	¥基準単価 (1本) 1～9本
Type	T		
FCLP	5	4	250

FCLPはSGPWH・RSGPW・RSGPS用クランプとして利用可能です。D20以下は3コ、D25以上は4コ使用してください。

Order 注文例

型式 — M

FCLP 5 — 4

Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.40

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口	
数量	1～9	10～20	21～
値引率	基準単価	5%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。