


WASHERS

WASHERS

SCRAP BREAKERS FOR CAM PIERCE


型締め用ワッシャ / 長円穴用ワッシャ / カムピアス型用スクラップブレーカー



型式 Type	D	A	T	¥基準単価 1~19本
KWN	50	22	10・15	350
	60	26	10・15	410
	70	26	10・15	410
	80	26	15	460

D	d	t	型式 Type	¥基準単価 1~49本	¥スライド単価 50~199 200~499 500~1000			
				No.	1~49本	50~199	200~499	500~1000
12.5	6.4	+0.25	6	45	42	40	38	
17	8.4	0	8	55	52	49	46	
21	10.5	3	10	70	66	63	59	
24	13	+0.3	12	85	80	76	72	
30	17	0	16	110	104	99	93	
37	21	5	20	160	152	144	136	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 Type	D	d	t	型式 Type	No.	¥基準単価 1~49本	¥スライド単価 50~199 200~499 500~1000
WSS	2-C0.1~0.3	2-C0.1~0.3	2-C0.1~0.3	WSS	6	45	42 40 38
					8	55	52 49 46
					10	70	66 63 59
					12	85	80 76 72
					16	110	104 99 93
					20	160	152 144 136

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 - A - T
KWN 60 - 22 - 15
WSS 8



在庫品 翌日出荷 P.39

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。





数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分 標準対応 個別対応 大口

数量 基準単価 5% 10% 15% お見積り

②KWNに適用 ③表示数量超えはWOSにてご確認ください。




M	材質 S45C
S	表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe ₃ O ₄)
H	硬度 25~30HRC

④()内の寸法は参考値です。



型式 CPSBR20



在庫品 翌日出荷 P.39

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。




数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分 標準対応 個別対応 大口

数量 基準単価 5% 10% 15% お見積り

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。



AIR BENTS

ANGLE STAIIES

絞り型用エアベント/アンダルステイ

■絞り型用エアベント


RoHS

WUR 5 WAV 5



①黄色
M 材質 ポリウレタン
H 硬度 ショアA90

②取り付けはエボキン系
接着剤をご使用ください。
M 材質 黄銅(C2700T)



型式

Order
注文例

WUR 5(ポリウレタン)
WAV 5(C2700T)

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.39

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分 標準対応 個別対応 大口


数量 基準単価 5% 10% 15% お見積り

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■アンダルステイ

RoHS

UAS40-40 UAS50-50



UAS40-40 UAS50-50



型式

Order
注文例

UAS 40-40 UAS 50-50

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.39

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39



数量区分 標準対応 個別対応 大口

数量 基準単価 5% 10% 15% お見積り

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。



絞り型のエアぬき



自動車型用