


PUSHING PIN SETS


プッシュピンセット

追加工価格も数量スライド適用 P.43



① M 材質 S45C
H 硬度 50HRC ~
(高周波表面焼入)
② M 材質 緩目無鋼管

Type	P	L	F	WP	PSPH 基準単価 1~9本	PSH 基準単価 1~9本
				FL	L100 L150 L200	L100 L150 L200
PSPH	8	100	150	100	5,690 6,290 6,980	900 1,140 1,600
(①②③④)	10	150	200	125 150	5,990 6,780 7,490	950 1,230 1,700
PSH	13	200	300	150 200 250	6,290 7,180 7,980	1,000 1,300 1,800
(①)	16	300		250 300	6,990 7,790 8,390	1,250 1,550 2,150



Type	P	L	F	WP	PSPH 基準単価 1~9本	PSH 基準単価 1~9本
				FL	L100 L150 L200	L100 L150 L200
PSPH	8	100	150	100	5,690 6,290 6,980	900 1,140 1,600
(①②③④)	10	150	200	125 150	5,990 6,780 7,490	950 1,230 1,700
PSH	13	200	300	150 200 250	6,290 7,180 7,980	1,000 1,300 1,800
(①)	16	300		250 300	6,990 7,790 8,390	1,250 1,550 2,150

① PSPH				② (スプリングケース)		③ WP	④ MSW
Pf6	H	D	M1×P	E	M2×P	a	d
8	-0.013	13	21.7	22×1.5	35	16×1.5	7
10	-0.022	16	27.2	27×1.5	40	22×1.5	10
13	-0.016	20	32	30×1.5	45	24×1.5	22
16	-0.027	23	34	33×1.5	50	28×1.5	12




型式 - L - F - FL
PSPH 10 - 150 - 200 - 200
PSH 13 - 200



3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.40
①3本以上で1明細行当たり一律2,160円



■ 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~9 10~19 20~49 50~100 101~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
①表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式
WP 13-150



在庫品 翌日出荷 P.39
①希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



■ 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~9 10~19 20~49 50~100 501~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
①表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 - L(LC) - F(FC) - FL
PSPH 10 - LC143 - FC193 - 200
PSH 13 - LC143

5 日目出荷

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
LC	LC	プッシュピン①長さ変更 50≤LC<L 指定1mm単位	200
FC	FC	スプリングケース②全長変更 FCmin≤FC<F 指定1mm単位	600

PUSHING OUT PINS

PUSHING OUT PINS
プッシュアウトピン/絞払いピン

追加工価格も数量スライド適用 P.43



■ プッシュアウトピン
RoHS

POP (ノーマルタイプ)
HPOP (高周波焼入タイプ)

先端の形状は
下図より選択


Type	材質	硬度
POP	S45C	20 ~ 25HRC
HPOP	S45C	50HRC ~ (高周波焼入)

先端加工形状


N (先端加工ナシ)



R (R加工)



U (ウレタンキャップ付)



D	M	ø	t	d	A	B	E
8	3	5	3	7.5	5.5	2.5	6
10	4	6	3	9.5	7	3	7
13	5	7	4	12.5	8.5	4	9
16	6	8	4	15	10	5	10
20	8	10	5	19	13	6	13
25	10	12	5	24	16	8	15

①ウレタンキャップとボルトは
ロックタイトで接着してあります。
ボルト
M材質 SCM435
※強度区分 10.9
S 表面処理 ユニクロメッキ
ウレタン
H硬 度 ショアA90(黒色)



型式

POP R 16 - LC114



型式

POP R 16 - 100



3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.40

①3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■ 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分 標準対応 個別対応 大口

数量 1~9 10~19 20~49 50~100 101~

値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■ 絞払いピン

DHPA

RoHS

DHPA

RoHS