

d	D1	D2	MXP	B	型式	① ②Type D FL	L指定1mm単位											
							90	100	125	150	175	200	250	300	350	* 400	* 450	* 500
19	50	28	12×1.75	24	CUK	SWF SWL SWM SWH	40	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	240~300	—	—	—
24	60	36	16×2.0	28			50									325~400	375~450	425~500
29	70	43	16×2.0	28			60	68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350		
35	80	48	20×2.5	33			(70)									—	—	—

①D=(70)はSWF-SWLのみ適用です。②FFL400以上はSWFのみ適用です。

Order 型式 - ②Type - D - ②FL - L  
CUK - SWM - 60 - 250 - 200


お見積り、ご注文方法  
WOS(Web Order System):  
<http://ec.misumi.jp/> P.46  
TEL: 0120(343)066  
FAX: 0570(034)355 <http://ec.misumi.jp/> P.1607



Delivery  
出荷日



Price  
価格



適用コイルスプリング外径 D	Type	No.	L指定1mm単位											
			90	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
40	④セパレートディスク CUKSD	40	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	240~300	—	—	—	—
50	④セパレートディスク CUKSD	50												
60	④セパレートディスク CUKSD	60	68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500
70	④セパレートディスク CUKSD	70												

適用コイルスプリング外径 D	Type	No.	L指定1mm単位											
			90	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
40	⑤プレッシャーディスク CUKPD	40	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	240~300	—	—	—	—
50	⑤プレッシャーディスク CUKPD	50												
60	⑤プレッシャーディスク CUKPD	60	68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500
70	⑤プレッシャーディスク CUKPD	70												

Order 型式 - スプリングFL - L  
CUKGP 60 - 250 - 200

Delivery 出荷日  
お見積り、ご注文方法  
WOS(Web Order System):  
<http://ec.misumi.jp/> P.46

Price 価格  
お見積り、ご注文方法  
WOS(Web Order System):  
<http://ec.misumi.jp/> P.46

D	d	型式		t	D	d	型式		t
		Type	No.				Type	No.	
45	20	CUP	40		45	12.5	CUR	40	
55	25	1			55	16.5	2		
65	30	2			65	16.5	5		
75	36	5			75	20.5	70		

