



Type	シャンク径 D公差	材質 硬度	型式			刃先形状は下図 刃先形状 A~Gより選択
			Type	Shape 刃先形状	B 刃先長さ	
一コーティングTiCN処理 - RoHS		SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV	Dm5	H-SH		
		粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV		H-PH		
	D <sup>+0.005</sup> 0	SKH51相当 61~64HRC 表面3000HV		AH-SH		
		粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3000HV		AH-PH		
シャンク径公差D <sup>+0.005</sup> 0選択						
刃先形状 A A 刃先形状 D D 刃先形状 R R 刃先形状 E E 刃先形状 G G						
刃先形状 A A 刃先形状 D D 刃先形状 R R 刃先形状 E E 刃先形状 G G						