








追加加工価格も数量スライド適用 P.43

Type	シャンク径 D	材質 M	硬度 H	Type	Shape 刃先形状	形 状							
	D <sub>m5</sub>	SKH51相当 61～64HRC		SHTW									
		粉末ハイス鋼 64～67HRC		PHTW									
	D <sup>+0.005</sup> <sub>0</sub>	SKH51相当 61～64HRC		A-SHTW									
		粉末ハイス鋼 64～67HRC		A-PHTW									
型式							指定0.01mm単位	指定0.1mm単位	指定0.01mm単位	指定0.1mm単位	H		
Type	Shape 刃先形状	L					P		V		F		
(D <sub>m5</sub> ) SHTW PHTW		1.6	20 25 30 35 40 50 60	0.30～0.49			1.0～ 3.0		D>V>P+0.01	B+f+1<F≤Fmax F<L-12	2.6		
				0.50～0.79			1.0～ 5.0						
				0.80～0.99			1.0～ 8.0						
				1.00～1.56			1.0～ 10.0						
(D <sup>+0.005</sup> <sub>0</sub> ) A-SHTW A-PHTW		2.0	20 25 30 35 40 50 60	0.50～0.79			1.0～ 5.0			D>V>P+0.01	B+f+1<F≤Fmax F<L-12	3.0	
				0.80～0.99			1.0～ 8.0						
				1.00～1.96			1.0～ 10.0						
				0.80～0.99			1.0～ 8.0						
		2.5	20 25 30 35 40 50 60	1.00～2.46			1.0～ 10.0			D>V>P+0.01	B+f+1<F≤Fmax F<L-12	3.5	

fは、  
【製品データ】  
パンチR部長さ  
P.1538を参照し、  
(V-P)/2=Xを  
確認してください。

①V>D-0.03→ℓ=0 V>D-0.03の場合、D<sup>-0.01</sup><sub>-0.03</sub>(導入部)はつきません。



Order  
注文例

型式 - L - P - B - V - F  
A-SHTWA2.0 - 40 - P0.85 - B2 - V1.50 - F10



Delivery  
出荷日

3 日 目 出 荷



ストークA早割 翌日出荷 800円/1明細行 PM 3:00迄  
ストークA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄



- ①ストークA早割は1明細行当たり一律300円
- ①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
- ②追加加工SC・PRCはストークA早割適用不可






Alterations  
追加加工



型式 - L(LC・LCT・LMT) - P - B - V - F - (HC・TC・KC...etc.)  
A-SHTWA2.0 - LC45 - P0.76 - B3 - V1.2 - F10 - HC2.8

Alterations	Code	①	¥/1Code
	SC	刃先ラップ仕上げ ①P寸公差・指定単位は変わりません。	800
	PRC	刃先側端面R加工 0.3≦PRC≦1 指定0.1mm単位 ①PRC≦(P-0.2)/2 ②PCC・GC併用不可	400
	PCC	刃先側端面C面取り加工 0.3≦PCC≦1 指定0.1mm単位 ①PCC≦(P-0.2)/2 ②PRC・GC併用不可	200
	GC	20°≦GC<90° 指定1°単位 刃先長さB≦g+2 g=P/2×tan(90°-GC°) ③P<1.0適用不可 ④SC併用時は先端・エッジに丸みがつきます。 ⑤LKC・LKZ・LCT・LMT・PRC・PCC併用不可	400
	PKC	刃先公差 変 更 p+0.01 ⇨ +0.005 0 0 (P寸法0.001mm単位指定可) ⑥ストーク不可	400
	LC	全長変更 次の範囲で変更可。 指定0.1mm単位 D LC 1.6～2.5 20<LC<60 ⑦LC25以下の場合、刃先長さBは一律4mm (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	LCT	ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(⑧)はLCと同様。	300
	LMT	ツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(⑧)はLCと同様。	
	LKC	全長公差 変 更 L+0.3 ⇨ +0.05 0 0	
	LKZ	全長公差 変 更 L+0.3 ⇨ +0.01 0 0	600

Alterations	Code	①	¥/1Code
	KC	ツバ部廻り止め一面加工	200
	WKC	廻り止め平行 加工(2面)	400
	KFC	廻り止め0°と角度指定加工(2面) 指定1°単位 ①KC・WKC併用不可	600
	HC	ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2≦TC<3 指定0.1mm単位(TKC・TKM・LCT・LMT併用の 場合0.01mm単位指定可) ①全長Lは(3-TC)分短くなります。 LC・LCT・LMT併用の場合、全長は指定寸法と同じです。	200
	TKC	ツバ厚公差 変 更 T+0.3 ⇨ +0.02 0 0	200
	TKM	ツバ厚公差 変 更 T+0.3 ⇨ 0 0 -0.02	200
	TCC	ツバ部C面加工(00.5) パンチ頭部の強度UPになります。 P.1557 [指定方法] TCC 0.5 ①H<2.6適用不可	200
	NDC	導入部 無 し ℓ≧3⇨ℓ=0	0



Price  
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応				個別対応大口
数 量	1～9	10～29	30～99	100～200	201～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■価格表はシャンク径公差D<sub>m5</sub>の価格です。シャンク径公差D<sup>+0.005</sup><sub>0</sub>は、+100円となります。  
(例) A-SHTWA1.6の場合 690(SHTWA1.6基準単価)+100=790円(商品基準単価)

■基準単価

D	①	
	SHTWA	PHTWA
1.6	690	1,040
2.0	690	1,040
2.5	690	1,040