


LOCATING PINS FOR CHECKING FIXTURE



チェックフィクスチュア用基準ピン

追加工価格も数量スライド適用 P.43



B	E	型式		P 指定0.01mm単位	S 指定0.1mm単位	¥基準単価	
		Type	H			1 ~ 9本	1 ~ 9本
15	3	BGTD SH (焼入れタイプ)	13	6.00 ~ 9.00	3.0 ~ 6.0	2,780	
17	4		16	9.01 ~ 12.00	5.0 ~ 8.0	2,930	
19	6		21	12.01 ~ 16.00	9.0 ~ 12.0	3,210	
24	8		26	16.01 ~ 20.00	9.0 ~ 15.0	3,510	
30	10		32	20.01 ~ 27.00	9.0 ~ 20.0	4,180	


B	E (BGTD-BGTDH)	型式		P 指定0.01mm単位	S 指定1mm単位	¥基準単価 1 ~ 9本	
		Type	H			BGTA	BGTAH
15	3	BGTA (丸タイプ)	13	6.00 ~ 9.00	3 ~ 6	1,530	2,150
17	4	BGTAH (丸・焼入れタイプ)	16	9.01 ~ 12.00	5 ~ 8	1,800	2,270
19	6	BGTD (ダイヤタイプ)	21	12.01 ~ 16.00	9 ~ 12	1,800	2,400
24	8	BGTDH (ダイヤ・焼入れタイプ)	26	16.01 ~ 20.00	9 ~ 15	1,890	2,670
30	10	BGTDH (ダイヤ・焼入れタイプ)	32	20.01 ~ 27.00	9 ~ 20	2,160	3,160



TAPER LOCATING PINS FOR CHECKING FIXTURE

チェックフィクスチュア用テーパ基準ピン
-ねじ付タイプ-

追加工価格も数量スライド適用 P.43



S	E (BGMDのみ)	M × P	型式		P 指定0.01mm単位	¥基準単価 1 ~ 9本	
			Type	H		BGMA	BGMD
6	3	5 × 0.8	13		7.20 ~ 9.00	2,780	5,560
8	4	6 × 1.0	16		9.01 ~ 12.00	3,010	6,170
10	6	8 × 1.25	21		12.01 ~ 16.00	3,160	6,770
10	8		26		16.01 ~ 20.00	3,610	7,520
10	10		32		20.01 ~ 27.00	3,910	8,270

Order
注文例

BGMD 16 - P10.00

Delivery
出荷日

3 日目出荷

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39		標準対応				個別対応大口
数量区分	標準対応	1 ~ 9	10 ~ 19	20 ~ 49	50 ~ 100	101 ~
数量	基準単価	5%	10%	15%	お見積り	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations
追加工

型式 - P - (CHT-MH)

BGMD 13 - P8.00 - CHT

Alterations

Code

Spec.

¥/1Code

紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。チェーンのねじれを防止するための回転機能付です。

M5 10 MH タップ加工(M5)をします。

