

JECTOR PUNCHES FOR HEAVY LOAD (FINISHED FOR RETAINERS)
厚板打ち抜き用ノック穴付ジェクタパンチ
—リテーナ合わせ加工済・バネ&ピン強化タイプ—



詳細 P.769

①ジェクタピンの飛び出し量は強化タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mmとなります。

・ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク P.240
・ジェクタピンは、ジェクタピンセット P.243

Type	A付属品	シャンク径 D公差	M材質 硬度	型式				ノック穴付	刃先形状は下図 [刃先形状] A~Gより選択				
				Type	Shape 刃先形状	刃先長さ	ノック穴付		刃先形状は下図 [刃先形状] A~Gより選択				
位置決め ノック穴付	ノックピン MS6-25	Dm5	SKH51相当 61~64HRC	AHJ	A D R E G	S	-C						
				AHJV		L							