

















































































































追加工価格も数量スライド適用 P.43

Type	シャンク径 D ₁ 公差	材質 H 硬度	型式			刃先形状は下図 [刃先形状] A~Gより選択				
			Type	刃先形状	刃先長さ					
-ノーマル	RoHS	SKD11相当 60~63HRC	G-MP	A	2M					
-コーティングTiCN処理		粉末ハイス鋼 64~67HRC	G-MPH	D	R10					
-HWコート処理		コーティング TiCN処理 表面300HV	GH-MPH	R						
-DLCコート処理		HWコート処理 表面300HV 以上	GHW-MPH	L						
		DLCコート処理 表面300HV 以上	GN-MPH	E						
		DLCコート処理 下地WPC [®]	GNW-MPH	X						
				G						
刃先形状										
A		D		R		E		G		
										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
    										
  <img alt="Technical drawing of刃先形状 R: A square corner end mill with a radius R and a total length L, with a note R-0.2." data-bbox="245 3										