

Type	シャンク径 D 公差	M材質 H硬度	型式	形状													
-ノーマル-	RoHS	D <sub>m5</sub>	SKD11相当 60~63HRC	RTP	<p>RTP T-RTP</p> <p>max35 13 <math>\ell(\min 3)</math> <math>D_{-0.01}</math> <math>R10</math> <math>R30</math> <math>R \leq 0.5</math> <math>D_{m5}</math> <math>A</math> <math>B \pm 0.5</math> <math>L \pm 0.5</math> <math>H</math> <math>S</math> <math>P</math> <math>f</math> <math>C_{min}</math> <math>R10</math> <math>R30</math> <math>f</math> <math>B</math> <math>C_{min}</math> <math>S</math> <math>\text{※} f\text{はR30加工前寸法。} B\text{寸法ストレート部} min2 \text{です。} S + C_{min} \text{以上必要です。} A\text{付属品 MS6-25。}</math></p>												
-ディコート <sup>®</sup> 処理-	RoHS	D <sub>m5</sub>	SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV	T-RTP	<p>○部詳細</p> <table border="1"> <tr><td>A</td><td>f</td><td>C<sub>min</sub></td></tr> <tr><td>20°</td><td>2.624</td><td>5</td></tr> <tr><td>30°</td><td>3.950</td><td>6</td></tr> <tr><td>45°</td><td>5.967</td><td>8</td></tr> </table> <p>※ fはR30加工前寸法。</p> <p>※ SはR30加工前寸法。</p> <p>※ B寸法は加工上 S+C<sub>min</sub>以上必要です。A付属品 MS6-25</p>	A	f	C <sub>min</sub>	20°	2.624	5	30°	3.950	6	45°	5.967	8
A	f	C <sub>min</sub>															
20°	2.624	5															
30°	3.950	6															
45°	5.967	8															
-ノーマル-	RoHS	D <sub>m5</sub>	SKD11相当 60~63HRC	RTPE	<p>(エコノミータイプ) RTPE T-RTPE</p> <p>max35 13 <math>\ell(\min 3)</math> <math>D_{-0.01}</math> <math>R10</math> <math>R0.1~0.3</math> <math>R \leq 0.5</math> <math>D_{m5}</math> <math>A</math> <math>B \pm 0.5</math> <math>L \pm 0.5</math> <math>H</math> <math>S</math> <math>P</math> <math>\text{※ 先端部にセンタ穴が残ります。} S \leq B - C_{min}</math></p>												
-ディコート <sup>®</sup> 処理-	RoHS	D <sub>m5</sub>	SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV	T-RTPE	<p>max35 13 <math>\ell(\min 3)</math> <math>D_{-0.01}</math> <math>R10</math> <math>R0.1~0.3</math> <math>R \leq 0.5</math> <math>D_{m5}</math> <math>A</math> <math>B \pm 0.5</math> <math>L \pm 0.5</math> <math>H</math> <math>S</math> <math>P</math> <math>\text{※ 先端部にセンタ穴が残ります。} S \leq B - C_{min}</math></p>												

Order 注文例	型式 - L - P - B - S - A	
	RTP 20 - 160 - P15.20 - B43 - S20 - A30	
	RTPE 20 - 150 - P15.20 - B43 - S20	
	T-RTP 20 - 120 - P15.20 - B43 - S20 - A30	
	※注文締切	
Delivery 出荷日	3 日目出荷	
	ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.40	
	※3本以上で1明細行当たり一律2,160円	
	※ディコート <sup>®</sup> 処理はストークAをご利用できません。	
Price 価格	■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.39	
	数量区分 標準対応 個別対応 大口	
	数量 基準単価 5% 10% 15%	1~9 10~19 20~49 50~100 101~ お見積り
	※表示数量超えはWOSにてご確認ください。	
Alterations 追加工	型式 - L - P - B - S - A - (HC-TC-LKC-etc.)	
	RTP 20 - 160 - P15.20 - B43 - S20 - A30 - HC22.0	
	RTPE 20 - 150 - P15.20 - B43 - S20 - HC22.0	
Alterations ツバ部追加工	Code Spec. ¥/1Code	
HC	ツバ径変更 $D \leq HC < H$ 指定0.1mm単位	200
TC	ツバ厚変更 $2 \leq TC < 5$ 指定0.1mm単位 ※全長は指定寸法と同寸法となります。	200
KC	ツバ部廻り止め一面加工	200
Alterations シャンク部	Code Spec. ¥/1Code	
LKC	全長公差変更 $L \pm 0.5 \Rightarrow L \pm 0.05$ ※ディコート <sup>®</sup> 処理は適用不可 ※LKC使用時、L寸0.1mm指定可 ※先端のH形状は、できなりです。	400
NDC	導入部無し $\ell \geq 3 \Rightarrow \ell = 0$	0
Alterations その他	Code Spec. ¥/1Code	
TPC	ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25 (タップ付タイプ)に変更します。	100

H	型式		指定1mm単位	指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位	A	¥ 基準単価1~9本	
	Type	D						RTP	T-RTPE
13	RTP T-RTP	(10)	70~(200)	6.00~ 9.99	20~(100)	10~50 S≤B-C <sub>min</sub>	20 30 45	3,170	—
		13		6.00~12.99				3,270	6,510 8,190
		16		8.00~15.99				3,620	7,150 9,250
		20		11.00~19.99				4,350	8,420 10,980
		25		16.00~24.99				5,400	10,360 13,320
		(32)		18.00~31.99				6,750	—
<small>※先端部にセンタ穴が残ります。 ※センタ穴が必要な為、先端部フラット面は2mm以上必要です。P=2Stan(A/2)≥2 ※(L-35)≥B≥(S+C<sub>min</sub>) ※D(10)(32)…T-RTP適用不可 ※L(200)…RTPのD10とT-RTPはL150までです。※B(100)…D10の場合、B50までです。</small>									

H	型式		指定1mm単位	指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位	A	¥ 基準単価1~9本	
	Type	D						RTPE	T-RTPE
13	RTPE T-RTPE	(10)	70~150	6.00~ 9.99	10~50 S≤B-2	8~45	2,320	—	—
		13		6.00~12.99				2,420	5,460 7,260
		16		8.00~15.99				2,680	5,980 7,960
		20		11.00~19.99				3,220	6,890 9,140
		25		16.00~24.99				3,980	7,940 10,360
		(32)		18.00~31.99				5,000	—
<small>※(L-35)≥B≥(S+2) ※D(10)(32)…T-RTPE適用不可</small>									