


FLANGE HOLDERS
フランジホルダ





取付ボルト			抜きタップ	T	型式	V	H	L	
d	h	サイズ	M						
8	6	M4	M5	3	HFW	13	10	13	
	9.5			5		16	20	25	
	7	M5	M6	3		13	16	20	
	9.5			5		20	13	25	
Order 注文例			型式	V	H	-	L		
HFW 13 13 - 20									
Delivery 出荷日			3	日目出荷	ストーク A				


EX
Example
使用例

■特長および使用例

- パンチ&ダイのメンテナンスが容易になります。(使用例1上図)
また金型をバラさずにメンテナンスが可能です。(使用例1下図)
- キーが使用できない細いパンチに適しています。(使用例2)
- キーを使用する場合のストリッパプレート側のザガリ加工が不要です。
- 金型組立て初期に再研磨寸法を設定し使用例3のように組み立てることによりパンチ交換時期を目で見て判断できるようにします。



JECTOR PINS & SPRINGS FOR JECTOR BLOCK PUNCH
ブロックパンチ用ジェクタピン・スプリング



H寸 ^①	W寸 ^②	全長	①ジェクタピン				②スプリング(標準タイプ)		③スプリング(バネ強化タイプ) ^③		④ネジ型式(M×P)
			型式	d	H	T	L	型式	d ₁	FL	
6	5.00 ~ 6.00	40	SJ 2P-16				16	SJ 2F-28	28		MSW4 (4×0.7)
			SJ 2P-21	0.65	1.6	1.5	21	SJ 2F-33	33		
		50						SJ 2F-43	43		
		60						SJ 2F-53	53		
		70						SJ 2F-63	63		
8	6.01 ~ 8.00	40	SJ 4P-16.5				16.5	SJ 4F-29	29		MSW5 (5×0.8)
		50	SJ 4P-28.5	1.0	2.8	2.0	28.5	SJ 4F-27	27		
		60						SJ 4F-37	37		
		70						SJ 4F-47	47		
		80						SJ 4F-57	57		
10	8.01 ~ 10.00	40	SJ 5P-16.5				16.5	SJ 5F-27	27		MSW6 (6×1.0)
		50	SJ 5P-29.5	1.4	3.6	2.0	29.5	SJ 5F-27	27		
		60						SJ 5F-37	37		
		70						SJ 5F-47	47		
		80						SJ 5F-57	57		
13	10.01 ~ 13.00	40	SJ 6P-16.5				16.5	SJ 5F-27	27		MSW8 (8×1.25)
		50	SJ 6P-29.5	1.7	3.6	2.0	29.5	SJ 5F-27	27		
		60						SJ 5F-37	37		
		70						SJ 5F-47	47		
		80						SJ 5F-57	57		
16	13.01 ~ 25.00	40	SJ 7P-18.5				18.5	SJ 5F-17	17		MSW8 (8×1.25)
		50	SJ 7P-25.5	2.7	3.6	2.0	25.5	SJ 5F-27	27		
		60	SJ 7P-37.5				37.5	SJ 5F-27	27		
		70						SJ 5F-37	37		
		80						SJ 5F-47	47		

- ①ジェクタピン・スプリングの型式・サイズは、ジェクタブロックパンチのH寸・全長に応じて決まります。
(材質・形状が異なるパンチでもH寸・全長が同じ場合、ピン・スプリング型式は同じになります。)
- ②ストレートジェクタパンチの場合は、H寸ではなくW寸に応じてジェクタピン・スプリングが決まります。
- ③スプリング(バネ強化タイプ)は、JVC追加工のあるジェクタパンチ用のスプリングです。

Order
注文例

型式	-	L	-	FL
SJ5P	-	16.5	-	
SJ5F	-	-	-	47
VJ5F	-	-	-	42

Delivery
出荷日

2	日目出荷	ストーク T	ストーク A
---	------	--------	--------

ブロッ
クパン
チ