



型式	V	H	0.01mm単位							t
			min. P max.	1.00 4.00	1.00 6.00	1.00 8.00	1.00 10.00	1.00 12.00	1.50 16.00	
<b>A SBD</b>	6	1.00 ~ 4.00	○	○	○	○	○	○	○	0.15 W 2 未満 Rのみ
	8	1.00 ~ 6.00		○	○	○	○	○	○	
	10	1.00 ~ 8.00			○	○	○	○	○	
	13	1.00 ~ 10.00				○	○	○	○	
	16	1.00 ~ 12.00					○	○	○	
	20	1.50 ~ 16.00						○	○	
	25	1.50 ~ 20.00							○	

各寸法1枚ずつ(合計8枚)で1セットです。 P-W…指定0.01mm単位

**Order 注文例** 型式 V H - 指定0.01mm単位  
SBDE 13 10 - P8.50 - W6.50

**Delivery 出荷日** 3 日目出荷 ストーカ A

**Alterations 追加工** 型式 V H - P - W - R - (HVC)  
SBDR 25 20 - P16.55 - W12.55 - R2.00 - HVC

追加工	記号	詳細
刃先	HVC	刃先に対しH-V逆、 H寸方向にP寸、V寸方向に W寸を加工します。 P≤Wmax SBD適用不可 P寸法の範囲は、規格表のW寸法の範囲になります。

<b>■スペーサ用積層プレート</b> <b>P.1027</b> <p>T寸(厚み) : 0.05mm ~  <b>LHP</b> : ばら売り(穴なし)  <b>LHP-H</b> : ばら売り(穴付き)  <b>LHP-SET</b> : 積層セット(組み合わせ各種)</p>	<b>■精密多用途プレート</b> <b>P.1029</b> <p>T寸(厚み) : 0.3mm ~  <b>UTPB</b> : L寸定尺(150mm)  <b>UTPL</b> : L寸指定(10 ~ 150mm)</p>
<b>■ハーデンプレート</b> <b>P.1690</b> 	<b>■シムテープ</b> <b>P.1028</b> <p>T寸(厚み) : 0.005mm ~  <b>FGSM</b> : 幅12.7mm 長さ1m  <b>FGSMN</b> : 幅30.0mm 長さ1m  <b>FGSMW</b> : 幅45.0mm 長さ1m  <b>CMBOXS</b> : 幅100.0mm 長さ1m  <b>CMBOXM</b> : 幅200.0mm 長さ1m  <b>CMBOXL</b> : 幅300.0mm 長さ1m  <b>FGSML</b> : 幅12.7mm 長さ5m(お徳用)</p>