

スペーサ

—アンギュラボタンダイ・ストレートボタンダイ逃げ穴タイプ用—

追加加工価格も数量スライド適用 P.43

—アンギュラボタンダイ用—

RoHS

■ボタンダイのL寸法とP・W寸法の拡がり幅
(a×2)部寸法:P・Wの拡がり幅(B=2の場合)
下表の値はa部両側の値です。

L	1/50	1/100	1/150
16	0.28	0.14	0.09
20	0.36	0.18	0.12
22	0.40	0.20	0.13
25	0.46	0.23	0.15
30	0.56	0.28	0.19
35	0.66	0.33	0.22
40	0.76	0.38	0.25

材質 SK5
硬度 45HRC~

刃先形状 SSD SSDD SDDR SSDE SSDG

①外径に微小なくぼみがあります。
②K=√P²+W²

型式	指定0.01mm単位					t	¥基準単価 (8枚セット)
	D	min. P	max. P	min. W	R		
A SSD	6	1.00	4.00	—	—	0.05	2,220
D SSDD	8	1.00	5.00	5.00	1.00	0.1	2,560
R SDDR	10	2.00	7.00	7.00	1.20	0.2	2,920
E SSDE	13	3.00	9.00	9.00	1.50	0.3	3,320
G SSDG	16	5.00	12.00	12.00	2.00	0.5	3,480
	20	7.00	16.00	16.00	3.00	1.0	4,210
	22	8.00	18.00	18.00	3.00	1.5	4,290
	25	10.00	20.00	20.00	3.00	2.0	4,370

Order 注文例: SSDG 10 - P5.65 - W3.25

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

各寸法1枚ずつ(合計8枚)で1セットです。

数量区分	標準単価	標準対応	個別対応 大口
数量	1~4セット	5~9	10~29
値引率	5%	10%	15%

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

—ストレートボタンダイ逃げ穴タイプ用—

RoHS

材質 SK5
硬度 45HRC~

刃先形状 SSDN SSDDN

①外径、内径に微小なくぼみがあります。

型式	D	T	¥基準単価(5枚セット) 1~9セット				
			T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0
SSDN	3.4	6	420	440	450	460	480
	4.4	8	500	520	530	530	540
	6.4	10	580	590	610	620	630
	8.4	13	660	670	680	700	710
	10.6	16	740	750	760	760	780
	12.6	20	890	910	920	930	940
	14.6	22	950	980	990	1,000	1,010
	16.6	25	1,050	1,060	1,070	1,090	1,100

Order 注文例: SSDN 6 - 0.1

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.39

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

全長追加加工

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加加工	LKC	L寸法公差変更 L ₀ +0.1 ⇨ +0.05	300

ヘッド付ボタンダイ用カラー

追加加工価格も数量スライド適用 P.43

RoHS HBDC

材質 SKS3
硬度 58~60HRC

D ₀ -0.1	d ₀ +0.2	型式	L	¥基準単価
11	5.4	HBDC	8	320
13	7.8		10	360
16	10		13	520
19	12.4		16	560
23	14.6		20	610
25	16.8		22	650
28	18.8		25	720
35	23		32	880

Order 注文例: HBDC 8 - 40.5

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

Alterations 追加加工

Example 使用例

ヘッド付ボタンダイ

ボタンダイ用カラー

クリアランスはなるべく小さくすることをお奨めします。

■シム・スペーサ関連商品

スペーサ用積層プレート	精密多用途プレート	ハードンプレート	シムテープ
LHP LHP-H LHP-SET	UTPB UTPL	HPSH HPHE	FGSM FGSMW FGSMML
P.873	P.875	P.1511	P.874