


ジェクタブロックパンチ

一片フランジ

・ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク **P.483**
・ジェクタビンは、ブロックパンチ用ジェクタビン **P.488**




型式		H W _{min.}	P _{min.}	V	6	8	10	13	16	20	22	25	28	30	L	B	M	l
Type	Shape 刃先形状																	
HJF	D R E G	S	6 8 10 13 16 20 22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(40)	8	13	4
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(50)	5		
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		13	19	6
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60	70		
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		19	25	8
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	80	25		
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		25		


①L(40) → B=6 全長が(40)の場合、刃先長さは一律6mmになります。
②L(50)・H10～25 → B=13 全長が(50)でH寸が10～25の場合、刃先長さは一律13mmになります。



■ フランジ位置 : F指定 (KEY POSITION)



(1) 刃先がシャンクの中心にある場合



(2) 刃先がシャンクの中心にない場合



● HJFタイプ

3 日目出荷



ストーク A

翌日出荷

800円/1本

PM 6:00迄 **P.40**

④3本以上で1明細行当たり一律2,160円


● HSJFタイプ・PHJFタイプ

8 日目出荷

ご注文締切

PM 6:00迄

P.40



型式 V H - (LC) - P-W-R - F - X-Y - (BC-PKC-etc.)
HJFES 10 10 - 60 - P8.00 - W7.80 - F0 - BC10.5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
刃先追加工	BC	刃先長変更(規格より短くします) 2≤BC<B 指定0.1mm単位	400
SC		刃先ラップ仕上げ ⑤W≥2.00 ⑥寸公差・指定単位は変わりません。 ⑦出荷日にご注意ください。 ●HSJF・PHJFタイプ ⑧日目出荷 ⑨ストーク不可 ⑩刃先形状コーナーR=0指定不可	1,200
PKC		刃先公差 変更 P-W±0.01⇒+0.01	400
PKV		刃先公差 変更 P-W±0.01⇒±0.005	400

全長追加工	LC	全長変更 L0<L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) ⑪刃先長さBは(L-LC)分短くなります。	200
LKC		全長公差 変更 L+0.2⇒+0.05	400
LKZ		全長公差 変更 L+0.2⇒+0.01	600

フランジ部追加工	HC	フランジ厚変更 0≤HC<1.5 指定0.1mm単位	200
TC		フランジ厚変更 3.5≤TC<5 指定0.1mm単位(TKC併用の場合0.01mm単位指定可) ⑫全長は(T-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。	200
TKC		フランジ公差 変更 T+0.2⇒+0.02	200
TKM		フランジ公差 変更 T+0.2⇒-0.02	200
FK		フランジ頭部逃げ追加工 フランジ折損防止のためフランジ頭部に逃げ加工を施します。	200

外形追加工	CC	シャンク部4カ所C面取り シャンク部コーナー4カ所にC0.5の面取り加工をします。シャンクコーナーと刃先部距離が0.5mm以上必要です。	400
JVC		バネを強化タイプに変更 ⑬8≤H≤25・L≥60に適用 ⑭H6適用不可	0

AC		エア用としてジェクタビンを抜き取り、リング状の樹脂(ABS)を入れて内側から横穴をふさぎます。	-100
NC		ジェクタビンを抜き取ります。⑮ACと併用不可	-200
VKC		シャンク公差 変更 V-H+0.01⇒+0.005	300
VKM		シャンク公差 変更 V-H+0.01⇒-0.005	300
VHM		シャンク公差 変更 V-H+0.01⇒-0.01	200
VHZ		シャンク公差 変更 V-H+0.01⇒±0.005	100

追加工価格も数量スライド適用 **P.43**



■ 数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) **P.39**

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1～9 10～29 30～49 50～100 101～	
値引率	5% 10% 15%	
表示	お見積り	

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ 基準単価

型式	6・8・10	13・16	20・22・25	28・30
HJFDS	6	3,720	4,200	4,430
HJFDL	8・10	3,950	4,300	4,890
HJFES	13・16		4,550	5,010
HJFEL	20・22		4,890	5,240
	25		5,470	5,700

型式	6	8・10	13・16	20・22・25	28・30
HJFRS	6	6,050	6,400	6,630	6,980
HJFRL	8・10	6,280	6,530	6,860	7,210
	13・16		6,980	7,690	7,910
	20・22			8,380	8,610
	25			8,960	9,190

型式	6	8・10	13・16	20・22・25	28・30
HJFGS	6	4,290	4,530	4,790	5,150
HJGL	8・10	4,290	4,660	4,900	5,270
	13・16		5,150	5,390	5,640
	20・22			5,760	5,880
	25			6,130	6,370

型式	6・8・10	13・16	20・22・25	28・30
HSJFDS	6	6,390	7,040	8,280
HSJFDL	8・10	6,830	7,620	8,960
HSJFES	13・16		8,590	9,990
HSJFEL	20・22			11,210
	25			12,55