

ショートストレートパンチ

¥ 追加工価格も数量スライド適用 P.43

■ 材質 ■ 硬度	型式																																											
	タップ付	片フランジ	両フランジ																																									
SKD11相当 60~63HRC	HMCDS	HFCDS	HWCDS																																									
粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHMCDs	PHFCDS	PHWCDs																																									
<p style="text-align: right;">●刃先加工限界 ●刃先形状 D W≤P R=0指定可</p>																																												
<p>タップ付 HMCDS PHMCDs</p>																																												
<p>片フランジ HFCDS PHFCDS</p>																																												
<p>両フランジ HWCDS PHWCDs</p>																																												
<p>●フランジ部詳細</p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>L</th> <th>W</th> <th>P</th> <th>5.01 6.00</th> <th>6.01 8.00</th> <th>8.01 10.00</th> <th>10.01 13.00</th> <th>13.01 16.00</th> <th>16.01 20.00</th> <th>M</th> <th>ℓ</th> <th>ℓ1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タップ付</td> <td>HMCDS (13)</td> <td>5.01~ 6.00 6.01~ 8.00</td> <td>○ ○ ○ ○ ○ ○</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>片フランジ</td> <td>HFCDS (16)</td> <td>8.01~ 10.00</td> <td>○ ○ ○ ○ ○ ○</td> <td>5</td> <td>7.5</td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>両フランジ</td> <td>HWCDS (25)</td> <td>10.01~ 13.00 13.01~ 16.00 16.01~ 20.00</td> <td>○ ○ ○ ○ ○ ○</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PHMCDs (16)</td> <td>16.01~ 20.00</td> <td>○</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>15.5</td> </tr> </tbody> </table>				型式	L	W	P	5.01 6.00	6.01 8.00	8.01 10.00	10.01 13.00	13.01 16.00	16.01 20.00	M	ℓ	ℓ1	タップ付	HMCDS (13)	5.01~ 6.00 6.01~ 8.00	○ ○ ○ ○ ○ ○	4	6	8.5	片フランジ	HFCDS (16)	8.01~ 10.00	○ ○ ○ ○ ○ ○	5	7.5	10.0	両フランジ	HWCDS (25)	10.01~ 13.00 13.01~ 16.00 16.01~ 20.00	○ ○ ○ ○ ○ ○	6	9	12.5		PHMCDs (16)	16.01~ 20.00	○	8	12	15.5
型式	L	W	P	5.01 6.00	6.01 8.00	8.01 10.00	10.01 13.00	13.01 16.00	16.01 20.00	M	ℓ	ℓ1																																
タップ付	HMCDS (13)	5.01~ 6.00 6.01~ 8.00	○ ○ ○ ○ ○ ○	4	6	8.5																																						
片フランジ	HFCDS (16)	8.01~ 10.00	○ ○ ○ ○ ○ ○	5	7.5	10.0																																						
両フランジ	HWCDS (25)	10.01~ 13.00 13.01~ 16.00 16.01~ 20.00	○ ○ ○ ○ ○ ○	6	9	12.5																																						
	PHMCDs (16)	16.01~ 20.00	○	8	12	15.5																																						
<p>●タップ付 (HMCDS・PHMCDs) ●L(13) ... L13はW5.01~W8.00のみ適用 ●L(16) ... L16はW5.01~W10.00のみ適用</p>																																												

Order
注文例 型式 - L - 指定0.01mm単位 - P - W - FWF
HMCDS - 16 - P9.51 - W6.22

Delivery
出荷日 3 日目出荷

■特長

- ストリッパプレートへの取付に対応できる、全長ショートタイプのストレートパンチです。
- タップ付は従来のものよりタップ長さ・下穴長さを短くしています。

Alterations 追加工		型式	L(LC)	P	W	FWF	(HC・TC・TKC等)						
		HFCDS	- LC21.5 - P10.50 - W8.50 -		F0	- TC2.5							
Alterations	Code	Spec.											
刃先追加工	PKC	刃先公差 変更 P-W±0.01 ⇌ ±0.01					400						
	PKV	刃先公差 変更 P-W±0.01 ⇌ ±0.005					400						
全長追加工	LC	全長変更 指定0.1mm単位 13<LC<25 (LKC-LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) タップ付 (HMCDS・PHMCDs) の場合は下記	LC範囲	W	LC範囲		200						
	LKC	全長公差 変更 L ±0.2 ⇌ +0.05					400						
	LKZ	全長公差 変更 L ±0.2 ⇌ +0.01					600						
タップ部追加工	MC	タップ径変更 W P 5.01~20.00 5.01~ 6.00 M4→M3 6.01~ 8.00 M5→M4 8.01~10.00 M6→M5 10.01~13.00 M8→M6					0						
Price 価格		<p>■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>数量区分</th> <th>標準対応</th> <th>個別対応大口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数量 基準単価</td> <td>1~9 5% 10~29 10% 30~49 15% 50~100 お見積り</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※表示数量超えはWOSにてご確認ください。</p>						数量区分	標準対応	個別対応大口	数量 基準単価	1~9 5% 10~29 10% 30~49 15% 50~100 お見積り	
数量区分	標準対応	個別対応大口											
数量 基準単価	1~9 5% 10~29 10% 30~49 15% 50~100 お見積り												

■SKD11相当 基準単価

型式	P	5.01~10.00	10.01~16.00	16.01~20.00
HMCDS (タップ付)	5.01~ 6.00	1,370	1,560	1,840
	6.01~ 10.00	1,470	1,650	1,930
	10.01~ 16.00	1,930	2,380	
	16.01~ 20.00		2,660	
HFCDS (片フランジ)	5.01~ 6.00	1,110	1,230	1,420
	6.01~ 10.00	1,170	1,300	1,480
	10.01~ 16.00		1,480	1,790
	16.01~ 20.00		1,920	
HWCDS (両フランジ)	5.01~ 6.00	1,300	1,420	1,600
	6.01~ 10.00	1,350	1,480	1,670
	10.01~ 16.00		1,670	1,970
	16.01~ 20.00			2,100

■粉末ハイス鋼 基準単価

型式	P	5.01~10.00	10.01~16.00	16.01~20.00
PHMCDs (タップ付)	5.01~ 6.00	2,630	3,330	4,010
	6.01~ 10.00	3,330	4,260	5,220
	10.01~ 16.00		5,980	7,350
	16.01~ 20.00			8,810
PHFCDS (片フランジ)	5.01~ 6.00	3,660	4,570	5,300
	6.01~ 10.00	4,310	5,350	6,540
	10.01~ 16.00		6,800	7,980
	16.01~ 20.00			9,610
PHWCDs (両フランジ)	5.01~ 6.00	4,060	4,960	5,680
	6.01~ 10.00	4,720	5,750	6,920
	10.01~ 16.00		7,190	8,380
	16.01~ 20.00			9,980