


## 超硬ブロックダイ




型式	H	V	06	08	10	13	16	20	25	R	L
		min. P max.	1.00 3.00	1.00 4.00	1.00 6.00	1.00 8.00	1.00 10.00	1.50 12.00	1.50 16.00		
ストレートタイプ 片フランジタイプ	06	1.00~ 3.00	○	○	○	○	○	○	○	0.15	16
(A) WBLD WBLDF	08	1.00~ 4.00		○	○	○	○	○	○		20
(D) WBLDD WBLDDF	10	1.00~ 6.00			○	○	○	○	○		22
(R) WBLDR WBLDRF	13	1.00~ 8.00				○	○	○	○		25
(E) WBLDE WBLDEF	16	1.00~ 10.00					○	○	○		30
(G) WBLDG WBLDGF	20	1.50~ 12.00						○	○		30
	25	1.50~ 16.00							○		35

①P-W…指定0.01mm単位

Order 注文例 型式 V H - L - 指定0.01mm単位  
WBLDR 13 10 - 20 - P6.34 - W4.65 - R1.50

Delivery 出荷日 8 日目出荷 急 ストーカ C

• 1<sup>50</sup> は50mmの距離で1mm広がったテープを示します。  
テープ値 1/50  
角度(A°) 1.146°



Alterations 追加工		型式	V	H	-	L(LC)	-	P-W-R	-	(BC+HC+etc.)	
		WBLDF	08	06	-	20	-	P1.20	-	PKC - ANF1.2	
<b>追加工</b> 記号											
<b>刃先</b>				<b>刃先形状</b>		<b>追加工</b> 記号				<b>刃先形状</b>	
				<b>①</b>		<b>追加工</b> 記号				<b>②</b>	
				<b>BC</b>		<b>追加工</b> 記号				<b>追加工</b> 記号	
				<b>PKC</b>		<b>追加工</b> 記号				<b>追加工</b> 記号	
				<b>HVC</b>		<b>追加工</b> 記号				<b>追加工</b> 記号	
				<b>LC</b>		<b>追加工</b> 記号				<b>追加工</b> 記号	
				<b>LKC</b>		<b>追加工</b> 記号				<b>追加工</b> 記号	
				<b>LKZ</b>		<b>追加工</b> 記号				<b>追加工</b> 記号	
				<b>ANF</b>		<b>追加工</b> 記号				<b>追加工</b> 記号	
				<b>NDC</b>		<b>追加工</b> 記号				<b>追加工</b> 記号	