





ジェクタブロックパンチブランク

・ジェクタブランクは、ブロックパンチ用ジェクタブランク P.488

■材質 ■硬度	型式			
	タップ付	キー溝付	片フランジ	両フランジ
SKD11相当 60 ~ 63HRC	HJMB	HJKB	HJFB	HJWB



RoHS

(?) d₃の穴はH側に付く場合もあります。

(?) キー溝部詳細



(?) フランジ部詳細




型式 Type	H	V	6	8	10	13	16	20	22	25	28	30	L	0.1mm T	d ₁ × S				d ₂	d ₃	M	ℓ	U		
															L=40	L=50	L=60~80								
タップ付	HJMB	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40	T≥20	0.7×15	0.7×20	2.6	1.0	4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
		8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			1.1×15	1.1×27	3.4	5	6	12					
キー溝付	HJKB	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50	T≥20	1.5×15	1.5×28	4.4	1.5	8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
		13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			1.8×15	1.8×28									
片フランジ	HJFB	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60	T≥20	2.8×17	2.8×24	4.4	1.5	8	12	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			2.8×36										
両フランジ	HJWB	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	70	T≥20			4.4	1.5	8	12	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													


Order
注文例

型式	V	H	L	指定0.1mm単位	T≥20	K·F·WF
HJMB	08	06	70			
HJKB	25	20	80	-	T30.5	- K0
HJFB	13	10	60	-	F90	
HJWB	13	10	60	-	WF90	

■キー溝位置指定



■フランジ位置指定

Delivery
出荷日

3	日目出荷
ストック A	翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.40

(?) 3本以上で1明細行当たり一律2,160円

¥ 追加工価格も数量スライド適用 P.43

Alterations 追加工	型式	V	H	L(LC)	T	K·F·WF	(HC·TC·TKC··etc.)
	HJKB	28	20	LC65.5	T20.5	-	K0

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加工	LC	全長変更 30≤LC<L 指定0.1mm単位 ?(?)寸法は(L-LC)分短くなります。	200
キー溝部追加工	TKC	キー溝位置 公差変更 T 0 -0.05 → 0 -0.02	200
	RTC	キー溝位置 公差変更 T 0 -0.05 → +0.05 0	0
フランジ部追加工	HC	フランジ幅変更 0≤HC<1.5 指定0.1mm単位	200
	TC	フランジ厚変更 3.5≤TC<5 指定0.1mm単位(TKC併用の場合0.01mm単位指定可) ?(?)全長は(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。	200
	TKC	フランジ公差 変更 T 0 → +0.02 0	200
	TKM	フランジ公差 変更 T 0.2 → 0 -0.02	200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
外 形 追 加 工	CC	シャンク部4カ所C面取りシャンク部コ ーナー4カ所にC0.5の面取り加工をします。	200
	CCP	シャンク部1カ所C面取り(まちがい防止用) シャンクコーナー1カ所にC1.0の面取り加工を します。刃先のコーナーからシャンクまでのa-bの距離が 以下の条件のときに適用します。 a+b≥1.3 CCP0 CCP80 CCP180 CCP270	200
	AIR	エア用としてジェクタビ ンを抜き取り、リング状 の樹脂(ABS)を入れて内側 から横穴をふさぎます。	-100
	NC	ジェクタビンを抜き取り ます。?(?)ACと併用不可	-200

Price
価格

数量スライド価格 (?(?)円未満切り捨て) P.39	
数量区分	標準対応
数量 1 ~ 9	10 ~ 29 30 ~ 49 50 ~ 100 101 ~
引 率 基準単価 5%	10% 15% お見積り

(?) 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■基準単価

型式	V	6·8·10	13·16	20·22·25	28·30
HJMB (タップ付)	6	2,340	2,460	2,710	2,830
	8·10	2,460	2,580	2,770	2,950
HJFB (片フランジ)	13·16	2,710	2,950	3,080	3,080
	20·22		3,080	3,200	3,200
HJKB (キー溝付)	6	2,770	2,900	3,140	3,270
	8·10	2,900	3,020	3,200	3,390
HJWB (両フランジ)	13·16	3,140	3,390	3,510	3,510
	20·22		3,450	3,640	3,640
	25		3,450	3,760	3,760