



型式	H	V	6	8	10	13	16	20	25	R	L
		min. P max.	1.00 ~ 3.00	1.00 ~ 4.00	1.00 ~ 6.00	1.00 ~ 8.00	1.00 ~ 10.00	1.50 ~ 12.00	1.50 ~ 16.00		
ストレートタイプ 片フランジタイプ											
Ⓐ BLD	6	1.00 ~ 3.00	○	○	○	○	○	○	○	0.15 W 2 未 満 R の み	16
Ⓑ BLDD	8	1.00 ~ 4.00		○	○	○	○	○	○		20
Ⓒ BLDR	10	1.00 ~ 6.00			○	○	○	○	○		22
Ⓓ BLDE	13	1.00 ~ 8.00				○	○	○	○		25
Ⓔ BLDF	16	1.00 ~ 10.00					○	○	○		30
Ⓕ BLDG	20	1.50 ~ 12.00						○	○		35
Ⓖ BLDG	25	1.50 ~ 16.00							○		

Ⓐ P・W・R…指定0.01mm単位



3

日目出荷



ストック



A

翌日出荷

800円/1本

PM 6:00迄 P.40

Ⓐ 3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Alterations 型式 V H - L(LC) - P-W-R - (BC・HC等)

BLDF 08 06 - LC2.15 - P1.20 - PKC-ANF1.2

Alterations Code Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ /Code

BC 刃先長変更 0≤BC≤4 指定0.1mm単位 200

PKC 刃先公差変更 P+0.01 → +0.005 0 P-W±0.01 → +0.01 400

HVC 刃先に対しH-V逆 H寸方向にP寸、V寸方向にW寸を加工します。 Ⓑ P≤W max Ⓒ 刃先がシャンクの中心にない場合は適用不可 0

LC 全長変更 10≤LC<L 指定0.1mm単位 (KC・LK2併用の場合0.1mm単位指定可) Ⓑ L≤12の場合、片フランジタイプに導入部は付きません。 200

LKC 全長公差変更 L+0.4 → +0.05 L+0.2 400

LKZ 全長公差変更 L+0.4 → +0.01 L+0.2 600

ご注文締切

BLDF

08 06

-

LC2.15

-

P1.20

-

PKC-ANF1.2

Alterations	Code	Ⓐ	Ⓑ	Ⓔ	Ⓖ	\$/1Code
Ⓑ フランジ部追加工	HC	フランジ幅変更 0≤HC<1.5 指定0.1mm単位				200
	TC	フランジ厚変更 2≤TC<5 指定0.1mm単位(TKC・TKM併用の場合0.1mm単位指定可) Ⓑ 全長は(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じ寸法です。				200
	TKC	フランジ厚公差変更 T+0.3 → +0.02 0				200
	TKM	フランジ厚公差変更 T+0.3 → 0 -0.02				200
その他	VHM	外形公差変更 H-V+0.005 → 0 -0.005				400
	NDC	H-V-0.01 H-V-0.03 → 導入部無し				0
その他	ANF	アンギュラ角度変更 0≤ANF≤1.2 指定0.2°単位 Ⓑ d≤max Ⓒ d+P+2 (L-Bitan(ANF)) Ⓓ P-Btan(ANF)≥0.6 W-Btan(ANF)≥0.6 Ⓒ 刃先がシャンクの中心にない場合は適用不可	V d max. 6 3.4 8 4.4 10 6.4 13 8.4 16 10.6 20 12.6 25 14.6 データー値 1/50 角度(片側) 0.573°			200



Order
注文例



(1) 刃先がシャンクの中心にある場合

型式 V H - L - 指定0.01mm単位
BLDR 13 10 - 20 - P6.34 - W3.65 - R1.50

(2) 刃先がシャンクの中心にない場合

型式 V H - L - 指定0.01mm単位
BLDR 13 10 - 20 - P6.34 - W3.65 - R1.50 - X4.67 - Y6.02
X,Yの上限値・下限値はP.489を参照ください。 Ⓑ X,Y公差: ±0.005 (刃先Ⓐ), ±0.01 (刃先Ⓑ Ⓒ Ⓔ Ⓕ)
Ⓑ ブロックパンチの刃先位置指定方法とX,Yの取り方が異なりますので、ご注意ください。



Price
価格

■ 数量スライド価格 (Ⓐ 円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 1~9 基準単価 5%	10~29 5%	30~49 10%
数量 50~100 基準単価 10%	101~ 15%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ストレートタイプ 基準単価

型式	H	V	6	8	10	13	16	20	25
BLDR	6	4,860	5,030	5,290	6,400	7,600	8,800	9,570	
	8	-	5,030	5,380	6,490	7,690	8,800	9,650	
	10	-	-	5,380	6,490	7,690	8,800	9,650	
	13	-	-	-	6,660	7,860	9,140	9,820	
	16	-	-	-	-	7,860	9,140	9,820	
	20	-	-	-	-	-	9,140	9,990	
	25	-	-	-	-	-	-	9,990	
BLDD	6	5,030	5,210	5,460	6,660	7,860	9,050	9,910	
	8	-	5,210	5,550	6,740	7,940	9,050	9,990	
	10	-	-	5,550	6,740	7,940	9,050	9,990	
	13	-	-	-	6,830	8,110	9,400	10,160	
	16	-	-	-	-	8,110	9,400	10,160	
	20	-	-	-	-	-	9,480	10,340	
	25	-	-	-	-	-	-	-	
BLDR	6	5,720	5,980	6,320	7,690	9,050	10,420	11,360	
	8	-	5,980	6,400	7,770	9,140	10,420	11,450	
	10	-	-	6,400	7,770	9,140	10,420	11,450	
	13	-	-	-	7,860	9,310	10,850	11,700	
	16	-	-	-	-	9,310	10,850	11,700	
	20	-	-	-	-	-	10,930	11,790	
	25	-	-	-	-	-	-	-	
PBLDD	6	6,610	6,780	7,130	8,900	10,310	11,810	13,310	
	8	-	7,220	7,580	9,430	10,930	12,690	14,370	
	10	-	-	7,580	9,430	10,930	12,690	14,370	
	13	-	-	-	10,570	12,070	14,010	15,950	
	16	-	-	-	-	12,070	14,010	15,950	
	20	-	-	-	-	-	14,370	16,130	
	25	-	-	-	-	-	-	-	
PBLDR	6	6,780	7,050	7,400	9,160	10,660	12,160	13,750	
	8	-	7,490	7,840	9,780	11,280	13,130	14,810	
	10	-	-	7,840	9,780	11,280	13,130	14,810	
	13	-	-	-	10,930	12,430	14,450	16,400	
	16	-	-	-	-	12,430	14,450	16,400	
	20	-	-	-	-	-	14,810	16,480	
	25	-	-	-	-	-	-	-	