


ENGRAVING PUNCHES
刻印パンチ



H	B	C	型式		指定0.1mm単位	A	文字
			Type	D	L		
13	3.3	-	KMCP (1文字)	10	30.0~120.0	5	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	4			10		6	
	5.3			13		8	
	6.5			16		10	
	8.5			20		13	
16	2.5	3.5	KMCPW (2文字)	10	30.0~120.0	4	RH LH FR FL RR RL
	3.3			13		5	
	4			16		6	
	5.3			20		8	
	6.5			25		10	
19	2.5	3.5	KMCPWF (2文字フリー)	10	30.0~120.0	4	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	3.3			13		5	
	4			16		6	
	5.3			20		8	
	6.5			25		10	

• KMCPW
RH...RIGHT HANDLE FR...FRONT RIGHT RR...REAR RIGHT
LH...LEFT HANDLE FL...FRONT LEFT RL...REAR LEFT

①の場合→Iこの形になります。
②の場合→刻印面積の制約上「0」と同形状になります。

Order 注文例

型式 - L - A - CHR

KMCP 13 - 110.0 - A8 - G

KMCPWF 16 - 110.0 - A6 - AB

Delivery 出荷日

3 日日出荷

急 ストック A


Alterations 追加加工

型式 - L - A - CHR - (KC)

KMCP 10 - 80.0 - A5 - R - KC90

追加加工	記号	詳細
$\frac{D}{2} -0.01$	KC	ツバ部強り止め加工 指定90°単位
	KC0	
	KC90	
	KC180	
	KC270	

DIE CHEK BUTTONS SHIMS
ダイチェックボタン/シム



d	締付ボルトサイズ	M×P	t	型式
-	-	M 6×P1.0	-	DCBAW
11	CB6-20	M 8×P1.25	8	DCBA
13.5	CB8-25	M10×P1.5	10	DCBA

Order 注文例

型式 DCBA 16

Delivery 出荷日

•DCBA16 •DCBA18

3 日日出荷


急 ストック T

急 ストック A

•DCBAW13

2 日日出荷

急 ストック A



型式	T
DCIM	0.05 0.3
DCIMT	0.1 0.5
	0.2 1.0

Order 注文例

型式 - T

DCIM - 1.0

Delivery 出荷日

2 日日出荷

急 ストック T

急 ストック A