



ENGRAVING BLOCK PUNCHES - SINGLE CHARACTER TYPE -


刻印ブロックパンチ
-1文字タイプ-

■キーモリ位置K
K0° K90° K180° K270°

HCF (片フランジ)

■フランジ位置F
F0° F90° F180° F270°

HCM (タップ付)



(*1) HCP1.5...>72°
(*2) HCP1.5...>0.4

文字フォント P.870 材質 SKH51相当
硬度 59~62HRC

*写真のHCPはK90、HCFはF0になります。

RoHS10

U	M	V	H	B	型式		指定0.1mm単位 L	指定0.1mm単位 T	文字 CHR
					Type	A			
0.8	—	3	2	1	HCP	1.5	16.0~40.0	2≤T<L	0123456789 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ
		4	3	1.3		2	16.0~50.0		
		5	4	2		3	16.0~60.0		
		6	5	2.7		4	16.0~70.0		
1.0	—	4	3	1.3	HCF	2	16.0~50.0		
		5	4	2		3	16.0~60.0		
		6	5	2.7		4	16.0~70.0		
		8	6	3.4		5	16.0~70.0		
—	—	5	5	1.3	HCM	2	16.0~50.0	—	—
		6	5	2		3	16.0~60.0		
		—	—	—		4	16.0~70.0		
		4	8	6		5	16.0~70.0		

⑨カナ、記号は追加工によりお受け致します。下記□追加工をご参照ください。

⑩HCP1.5は文字袋状部分が目つまりしないようワイヤーブラシ等でのメンテナンスをおすすめします。



型式 - L - T - CHR・No - K・F
HCP 3 - 50.0 - T15.0 - P - K0
HCF 3 - 20.0 - L - F90
HCM 3 - 50.0 - I -

⑨HCP→キー溝不要の場合、T寸法指示は全長Lと同じ寸法でご指示ください。T=L

型式 - L - T - CHR - K・F
HCP 3 - 50.0 - T50.0 - P - K0



3 日目出荷 ストーカ A




型式 - L - T - CHR - K・F - (VKC・HKC)
HCP 3 - 50.0 - T15.0 - 20 - K0

5 日目出荷 (→)

※ストーカ適用不可

追加工	文字(ゴシック体)・記号 No. / CHR
右表の記号・カタカナについては追加工となります。 記号はNo.でご指示ください。 ⑨HCPのA2~4のみ適用	No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 記号No. + - ± × ÷ = # % ~ / No. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 → ↑ ↓ * () [] []
カタカナ アイウオキクケコサシセツツテ ナヌネノハヒアホマミムメヨコラリ ルレロワン	



追加工	記号	詳細
<input type="checkbox"/> VKC	V寸法公差変更	V ^{+0.01} ⇌ 0 ^{-0.01}
<input type="checkbox"/> HKC	H寸法公差変更	H ^{+0.01} ⇌ 0 ^{-0.01}

ENGRAVING BLOCK PUNCHES - MULTIPLE SELECTABLE CHARACTERS TYPE -



刻印ブロックパンチ
-複数文字指定タイプ-

HCP□M (キー溝付)



RoHS10



HCF□M (片フランジ)

■フランジ位置F
F0° F90° F180° F270°

HCM□M (タップ付)



HCM□M (タップ付)


■キーモリ位置K
K0° K90° K180° K270°■フランジ位置F
F0° F90° F180° F270°

HCM□M (タップ付)



材質 SKD11相当
硬度 60~63HRC

U (キー溝付) (タップ付)	M	V	H	P	B	型式		A	指定0.1mm単位 L	指定0.1mm単位 T(HCP□Mのみ)	文字 CHR
						Type	文字数				
1.0	3	5	8	2.5	1.3	HCP	2M	2	20.0~70.0	2≤T<L	0123456789 ABCDEFGHIJ JKLMNOPQRST UVWXYZ (注1) [] (スペース)のご指定は%をご使用ください。 (注2) -(ハイポン)のご指定は#をご使用ください。
							3M				
							4M				
							5M				
1.0	3	5	10	3.5	2.0	HCF	2M	3	20.0~70.0	2≤T<L	0123456789 ABCDEFGHIJ JKLMNOPQRST UVWXYZ (注1) [] (スペース)のご指定は%をご使用ください。 (注2) -(ハイポン)のご指定は#をご使用ください。
							3M				
							4M				
							5M				
1.0	3	5	16	4.9	3.4	HCM	2M	5	20.0~70.0	2≤T<L	0123456789 ABCDEFGHIJ JKLMNOPQRST UVWXYZ (注1) [] (スペース)のご指定は%をご使用ください。 (注2) -(ハイポン)のご指定は#をご使用ください。
							3M				
							4M				
							5M				
1.5	6	8	12	6.0	4.0	HCM	2M	6	20.0~70.0	2≤T<L	0123456789 ABCDEFGHIJ JKLMNOPQRST UVWXYZ (注1) [] (スペース)のご指定は%をご使用ください。 (注2) -(ハイポン)のご指定は#をご使用ください。
							3M				
							4M				
							5M				
1.5	6	10	16	6.0	4.0	HCM	6M	6	20.0~70.0	2≤T<L	0123456789 ABCDEFGHIJ JKLMNOPQRST UVWXYZ (注1) [] (スペース)のご指定は%をご使用ください。 (注2) -(ハイポン)のご指定は#をご使用ください。
							7M				
							8M				
							9M				



型式 - A - L - T - CHR - K・F - 刻印の配置例
HCP3M - 3 - 50.0 - T1