

## エンボスパンチ/エンボスパンチ用ノックアウトピンセット

Type	M 材質 H 硬度	型式	形状
-SRタイプ 	SKH51相当 61~64HRC	SHSR	
	粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHSR	
一段付SRタイプ 	SKD11相当 60~63HRC	SPSR	
	粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHSRR	
一段付テーパタイプ 	SKD11相当 60~63HRC	SPSTT	
	SKH51相当 61~64HRC	SHSTT	
	粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHSTT	

## ■SRタイプ

H	T	型式		指定0.1mm単位		指定0.01mm単位		¥基準単価 1~9本			
		Type	No.	L	min. P	max.	SHSR	PHSR			
2	3	SHSR PHSR	1.0	20.0 ~ 30.0		0.50 ~ 1.00		1,030	2,380		
2.6			1.6	20.0 ~ 50.0		1.00 ~ 1.60					
3			2.0	20.0 ~ 50.0		1.60 ~ 2.00					
3.5			2.5	20.0 ~ 80.0		2.00 ~ 2.50					
5	5	SHSR PHSR	3	20.0 ~ 80.0		2.50 ~ 3.00		1,110	2,540		
7			4	20.0 ~ 80.0		3.00 ~ 4.00		1,120	2,580		
8			5	20.0 ~ 80.0		4.00 ~ 5.00		1,140	2,620		
9			6	20.0 ~ 80.0		5.00 ~ 6.00		1,170	2,690		
11			8	20.0 ~ 80.0		6.00 ~ 8.00		1,270	2,910		
13			10	20.0 ~ 80.0		8.00 ~ 10.00		1,400	3,220		

## ■段付SRタイプ

H	型式		指定0.1mm単位		指定0.01mm単位		¥基準単価 1~9本	
	Type	No.	L	min. P	max.	V	SPSR	PHSR
5	SPSR PHSRR	3	20.0 ~ 80.0		2.00 ~ 3.00		1,360	2,840
			20.0 ~ 80.0		3.00 ~ 4.00		1,390	2,880
			20.0 ~ 80.0		4.00 ~ 5.00		1,400	2,920
			20.0 ~ 80.0		5.00 ~ 6.00		1,410	2,990
			20.0 ~ 80.0		6.00 ~ 8.00		1,540	3,210
			20.0 ~ 80.0		8.00 ~ 10.00		1,630	3,520
			20.0 ~ 80.0		P/2≤V<P			

## ■段付テーパタイプ

H	型式		指定0.1mm単位		指定0.01mm単位		指定1°単位	指定0.1mm単位	¥基準単価 1~9本				
	Type	No.	L	min. P	max.	V	A	F	SPSTT	SHSTT	PHSTT		
5	SPSTT SHSTT PHSTT	3	20.0 ~ 80.0		2.00 ~ 3.00		0< A < 90	F ≤ L - 2	1,660	1,790	3,200		
			20.0 ~ 80.0		3.00 ~ 4.00				1,660	1,840	3,220		
			20.0 ~ 80.0		4.00 ~ 5.00				1,690	1,860	3,270		
			20.0 ~ 80.0		5.00 ~ 6.00				1,720	1,880	3,320		
			20.0 ~ 80.0		6.00 ~ 8.00				1,980	2,110	3,820		
			20.0 ~ 80.0		8.00 ~ 10.00				2,110	2,220	4,070		
			20.0 ~ 80.0		P/2 ≤ V ≤ P - 0.6								


Order  
注文例型式 - L - P - V - A - F  
SPSR 3 - 40.0 - P2.80 - V1.50  
SPSTT 6 - 40.0 - P6.00 - V4.00 - A23 - F38.0Price  
価格数量区分 標準対応 個別対応大口  
数量 1~9 10~29 30~99 100~200 201~  
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り  
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。Alterations  
追加工型式 - L - P - V - A - F - (RSC・LKC等)  
SHSR 3 - 40.0 - P2.80 - LKC¥追加工価格も数量スライド適用 [P.43](#)Delivery  
出荷日

3 日目出荷

ご注文締切

ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 [P.40](#)  
③本以上で1明細行当たり一律2,160円■エンボスパンチ用  
ノックアウトピンセット

BMPS (①②③) BMP (①)

Order  
注文例Delivery  
出荷日在庫品 翌日出荷 [P.39](#)  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。Price  
価格数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) [P.39](#)  
数量区分 標準対応 個別対応大口  
数量 1~9 10~19 20~49 50~100 101~  
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り  
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。Example  
使用例