


## 曲げ・面打ちパンチ&amp;ダイ

-外形固定タイプ-



Type	先端形状	指定0.1mm単位									
		L	T	F min.	U						
タップ付	BPHM	05	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇								
		06	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇								
		08	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇								
		10	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇								
キー溝付	BPHK	13	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							
		16	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							
		20	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							
		22	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							
		25	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							
		28	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							
		30	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							
		40	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							
		50	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							

④タップ付BPHMはLmin.がH寸法によって異なりますので注意ください。ただしH>Vの場合は、V寸法が適用されます。  
⑤キー溝付BPHKでキー溝不要の場合、T寸法指示は全長Lと同じ寸法でご指定ください。T=L

⑥V-H=40~50---2-M  
V-H 40 50  
l1 20 24  
⑦表中の印とタップM×ℓの関係  
△ : M3×6  
○ : M4×8  
△ : M5×10

Order 注文例  
タップ付 型式 V H - L - B·C·E·J·K·N·Q·S·Y·U·A·G  
BPHM 2A 06 06 - 60.5 - J3.00 - K2.00  
キー溝付 型式 V H - L - T - B·C·E·J·K·N·Q·S·Y·U·A·G - KK  
BPHK 2B 08 16 - 60.5 - T23.5 - E2.0-J1.50-Y0.5 - KK0  
フランジ付 型式 V H - L - B·C·E·J·K·N·Q·S·Y·U·A·G - FWF  
BPHF 2B 08 16 - 60.5 - E2.0-J1.50-Y0.5 - F0  
BPHW 3D 16 13 - 72.3 - C6.00-J0.50-K0.5-N1.30-Q0.50-S19.27 - WF90

Delivery 出荷日  
5 日目出荷

Alterations 追加工	記号	詳細		追加工	記号	詳細	
		型式	V H - L - B·C·E·J·K·N·Q·S·Y·U·A·G - FWF - (HC·TC··etc.)			型式	V H - L - B·C·E·J·K·N·Q·S·Y·U·A·G - MC - (HC1.0-TKC)
	HC	フランジ幅変更 0≤HC<1.5 指定0.1mm単位			LKC	全長公差変更 L <sub>0</sub> +0.2 → +0.02 3E-4E適用不可 (L寸法0.01mm単位指定可)	
	TC	フランジ厚変更 2≤TC<5 指定0.1mm単位				タップ径変更 H VI 06 08 10 13 16 20 22 25 28 30 06 M4 → M3 08 M5 → M4 10 M6 → M5 13 M4 → M3 16 M5 → M4 20 M6 → M5 22 M8 → M6 25 M6 → M5 30 M8 → M6	
	TKC	キー溝位置公差 変更 T <sub>0</sub> -0.05 → 0 フランジ厚公差 変更 5 <sub>0</sub> +0.2 → +0.02					
	MC						
	RTC	キー溝位置 公差変更 T <sub>0</sub> -0.05 → +0.05					

