



型式		L	指定0.01mm単位	
Type	D		min. P max.	HD-SD KD
ヘッド付タイプ	10	(16) 20 22 25 (28) 30 (32) 35 (40)	2.00 ~ 6.00	6
	13		3.00 ~ 8.00	10
	16		5.00 ~ 10.00	10.6
	20		7.00 ~ 12.00	12.6
	25		10.00 ~ 16.00	16.6
	32		15.00 ~ 20.00	20.6
	38		19.00 ~ 26.00	26.6
	45		25.00 ~ 35.00	36.0
	50		33.00 ~ 40.00	41.0
	56		38.00 ~ 45.00	46.0

①L(16) ……D10~38に適用 ②L(40) ……HDS・SDS・KDSのみに適用 ③L(28)・(32) ……HD・SD・KDのD10~D32のみに適用

Order
注文例
型式 - L - P・V・R・K・S・A
HD3B 16 - 30 - P5.00-V6.00-K60-S5.0-A3.0

Delivery
出荷日
3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 800円/1本
PM 6:00迄 P.40
④3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Alterations
追加工
型式 - L(LC) - P(PC)・V・R・K・S・A - (HC・TC…etc.)
HD3B 16 - LC34.0 - P5.00-V6.00-K60-S5.0-A3.0 - TC4.00-TKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
先端	PC	先端径変更 $P > PC \geq \frac{P_{min}}{2} \geq 1.90$ 指定0.01mm単位	200
全長追加工	LC	全長変更 ● HD・HDS ● L-(B-SR) + 2 ≤ LC < L ● 溶入部は(L-LC)分短くなります。 ● B寸法は(L-LC)分短くなります。 ● SD・SDS・KD・KDS 10 ≤ LC < L ● 溶入部は(L-LC)分短くなります。 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	LKC	全長公差変更 $P_{min} + 0.4 \rightarrow +0.05$ $P_{min} + 0.2 \rightarrow 0$	400
ツバ部追加工	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可) ④3本以上で1明細行当たり一律2,160円	200
	KC	ツバ部追加工 ● HDS・SDS・KD・KDS 適用不可	200
	RC	ツバ面対してツバ部 リーナ面に対してツバ部 を-0.04~0に加工 ④L < 30適用不可	200
	TKC	ツバ厚公差変更 $T + 0.3 \rightarrow +0.02$ $T + 0.3 \rightarrow 0$ ④L < 16適用不可	200
	TKM	ツバ厚公差変更 $T + 0.3 \rightarrow 0$ $T + 0.3 \rightarrow -0.02$ ④L < 16適用不可	200

■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応				個別対応 大口
	1~9	10~29	30~49	50~100	
数量 基準単価 5% 10% 15% お見積り	1~9	10~29	30~49	50~100	101~

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	Shape D	¥ 基準単価 1~9本		
		2A・3A・4A	2B・3B・4B・5B	2C・3C
HD SD	10	3,550	4,250	5,280
	13	3,370	4,070	5,020
	16	3,550	4,250	5,370
	20	3,730	4,500	5,620
	25	4,070	4,850	5,980
	32	4,500	5,280	6,330
	38	5,280	6,060	7,100
	45	10,200	11,490	13,360
	50	11,650	13,030	14,890
	56	13,360	14,730	16,680
KD	10	4,070	4,760	5,710
	13	3,900	4,500	5,540
	16	4,070	4,760	5,890
	20	4,250	5,020	6,060
	25	4,590	5,370	6,500
	32	5,020	5,710	6,840
	38	5,800	6,500	7,620
	45	10,680	11,980	13,920
	50	12,140	13,520	15,460
	56	13,920	15,220	17,160
HDS SDS	10	3,810	4,500	5,460
	13	3,640	4,250	5,280
	16	3,810	4,500	5,620
	20	3,990	4,760	5,890
	25	4,330	5,110	6,240
	32	4,760	5,460	6,590
	38	5,540	6,240	7,360
	45	10,440	11,740	13,600
KDS	50	11,900	13,270	15,220
	56	13,600	14,890	16,920
	10	4,330	5,020	5,980
	13	4,160	4,760	5,800
	16	4,330	5,020	6,060
	20	4,500	5,280	6,330
	25	4,850	5,620	6,670
	32	5,190	5,980	7,100
	38	5,980	6,760	7,880
	45	10,930	12,220	14,080
	50	12,380	13,840	15,700
	56	14,170	15,460	17,410