


## ENGRAVING BLOCK PUNCHES

刻印ブロックパンチ  
-1文字タイプ-

## ENGRAVING BLOCK PUNCHES

刻印ブロックパンチ  
-複数文字指定タイプ-

追加工価格も数量スライド適用 P.43



U	M	V	H	B	型式		指定0.1mm単位	指定0.1mm単位	文字	¥基準単価
					Type	A			CHR	
0.8		3	2	1	HCP	1.5	16.0~40.0	2≤T<L		1,710
			4	3		2	16.0~50.0			1,710
		5	4	2		3	16.0~60.0			1,830
		6	5	2.7		4	16.0~70.0			1,930
1.0		4	3	1.3	HCF	2	16.0~50.0		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	2,940
		5	4	2		3	16.0~60.0			3,040
		6	5	2.7		4	16.0~70.0			3,140
		8	6	3.4		5	16.0~70.0			3,180
-	-	5	5	1.3	HCM	2	16.0~50.0			2,940
		6	5	2.7		3	16.0~60.0			3,040
		-	-	-		4	16.0~70.0			3,040
		4	8	6		5	16.0~70.0			3,080

(注)カナ、記号は追加工によりお受け致します。下記□追加工をご参照ください。

(注)HCP1.5は文字袋状部分が目づまりしないようワイヤーブラシ等でのメンテナンスをおすすめします。



型式 - L - T - CHR・No - K・F  
 HCP 3 - 50.0 - T15.0 - P - K0  
 HCF 3 - 20.0 - L - F90  
 HCM 3 - 50.0 - I

(注)HCP→キー溝不要の場合、T寸法指示は全長Lと同じ寸法でご指示ください。T=L  
 型式 - L - T - CHR - K・F  
 HCP 3 - 50.0 - T50.0 - P - K0



3 日目出荷 ストック A 登日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.40

(注)3本以上で1明細行当たり一律2,160円



■数量スライド価格 (注)1円未満切り捨て P.39  
 数量区分 標準対応 個別対応 大口

数量	1~9	10~29	30~49	50~100	101~
値引率	5%	10%	15%	お見積り	

(注)表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 - L - T - CHR - K・F - (VKC・HKC)  
 HCP 3 - 50.0 - T15.0 - 20 - K0  
 5 日目出荷 ストック適用不可 (-)




Alterations	文字(ゴシック体)・記号	No. / CHR	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
右表の記号・カタカナについては追加工となります。 記号はNo.でご指示ください。 (注)HCPのA2~4のみ適用	No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 記号No. + - ± × ÷ = # % %/ / No. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 → ↑ ↓ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌊	VKC	V寸法公差変更 $V^{+0.01}_{-0.01}$	700			200
アイウエオカキケコサシセソタツト ナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤヨラリ ルレロワン	カタカナ	HKC	H寸法公差変更 $H^{+0.01}_{-0.01}$				200

## ENGRAVING BLOCK PUNCHES

刻印ブロックパンチ  
-複数文字指定タイプ-

追加工価格も数量スライド適用 P.43



U (キー溝付) (タップ付)	M	V	H	P	B	型式		文字	¥基準単価		
						Type	文字数				
1.0	3	5	8	2.5	1.3	HCP	2M	2	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	4,200	
							3M			4,490	
							4M			4,990	
							5M			5,910	
							6M			6,410	
				3.5	2.0	HCF	2M	3		4,700	
							3M			4,990	
							4M			5,490	
							5M			6,600	
							6M			7,100	
							2M	5		5,200	
1.5	5	8	12	4.9	3.4	HCM	3M			(注1)[ ](スペース) (注2)-(ハイポン)	
							4M			5,550	
							5M			6,050	
							6M			7,330	
							2M	6		7,830	
							3M			5,500	

(注1)[ ](スペース)のご指定は%をご使用ください。(注2)-(ハイポン)のご指定は#をご使用ください。 H=36~2-M

Order 注文例	型式	- A - L - T - CHR - K・F -	刻印の配置例	型式	- A - L - T - CHR - K・F - (VKC・HKC)
				HCP3M - 3 - 50.0 - T15.0 - ABC - K90 - HKC	

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VKC	V寸法公差変更 $V^{+0.01}_{-0.01}$	200
	HKC	H寸法公差変更 $H^{+0.01}_{-0.01}$	200

Delivery 出荷日	5	日目出荷	ご注文締切
		ストック B	3日目出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P.40
			(注)3本以上で1明細行当たり一律2,160円
			■数量スライド価格 (注)1円未満切り捨て P.39

標準対応  
数量区分 1~9 10~29 30~49 50~100 101~  
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

刻印ブロックパンチ 文字フォント

HCP (P.731)	O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HCF (P.731)	A B C D E F G H I J
HCM (P.731)	K L M N O P Q R S T
HCP□M	U V W X Y Z
HCF□M	
HCM□M	