


追加工価格も数量スライド適用 P.43



*刻印文字は放電加工するため予め段差をつけてあります。

取付 ボルトM	V	H	P	B	型式		文字 CHR	¥基準単価 1~9本				
					Type	文字数						
6	16	22	3.5	2	OCP	3M	20	4,170				
						4M		4,300				
						5M	25	5,390				
	25					6M		5,530				
						7M		6,280				
						8M		6,410				
6	32	10	3.5	2	BCP	3M	20	4,170				
						4M		4,300				
						5M	25	5,390				
	32					6M		5,530				
						7M		6,280				
						8M		6,410				
8	16	22	3.5	2	BCP	3M	20	5,130				
						4M		5,260				
						5M	25	6,010				
	25					6M						
						7M						
						8M						

①(注1)〔〕(スペース)のご指定は%をご使用ください。(注2)ー(ハイホン)のご指定は#をご使用ください。

Order
注文例

型式 -A-L-CHR 実際の刻印
OCP3M - 3-20-ABC ①②③
OCP3M - 3-25-%AB ④⑤
OCP4M - 3-20-ABCD ⑥⑦⑧⑨
OCP4M - 3-25-A#B% ⑩⑪⑫⑬

Delivery
出荷日

3 日目出荷

ご注文締切

急 ストーカ A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.40

①3本以上で1明細行当たり一律2,160円


■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応				個別対応大口
数量	1~9	10~29	30~49	50~100	101~
値引率	基準単価 5%	10%	15%	お見積り	



②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

EX
Example
使用例

● OCP□M
1. 金型をバラさずにメンテナンスが可能。
2. シムなどを利用することで金型組立後でも微調整ができます。



● BCP□M
1. 取付位置
パンチが当たる部位でできるだけ水平な面を選び、面に対し垂直に取付けてください。
2. ボルト締付とし、取付面より0.25mm突出して下さい。
(製品嵌込み量0.25mm)



V	H	A	B	C	型式		文字数	A	指定0.1mm単位	文字 CHR	¥基準単価 1~9本
					Type	文字数					
3	2	1.0	0.7	—	VCF	1M	1.0	8.0 ~ 30.0	VCF	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T N O P Q R S T U V W X Y Z	9,500
		1.2	0.8	—		2M	1.2				9,000
		1.5	1.0	—		3M	1.5				8,500
	3	1.0	0.7	1.8		4M	1.0				11,500
		1.2	0.8	2.0		1M	1.2				11,000
		1.5	1.0	2.4		2M	1.2				10,000
	6	1.0	0.7	3.0		3M	1.2				12,500
		1.2	0.8	3.3		4M	1.2				12,000
		1.5	1.0	3.9		1M	1.5				15,000
	8	1.0	0.7	4.1		2M	1.0				13,500
		1.2	0.8	4.5		3M	1.2				12,500
		1.5	1.0	5.3		4M	1.2				9,500

①(注1)〔〕(スペース)のご指定は%をご使用ください。(注2)ー(ハイホン)のご指定は#をご使用ください。

Order
注文例

型式 -A-L-CHR 実際の刻印
VCF3M - 1.5-20- ABC ①②③
VCF3M - 1.5-25- %AB ④⑤
VCM4M - 1.5-20- ABCD ⑥⑦⑧⑨
VCM4M - 1.5-25- A#B% ⑩⑪⑫⑬

Delivery
出荷日

5 日目出荷

ご注文締切

ストーカ B 3日目出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P.40

②3本以上で1明細行当たり一律2,160円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応				個別対応大口
数量	1~9	10~29	30~49	50~100	101~
値引率	基準単価 5%	10%	15%	お見積り	

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations 追加工	Code	型式 -A-L-CHR-(VHM・VHZ等)		Price 価格
		Spec.	¥/1Code	
	VHM	シャンク公差 V-H+0.01 0 → -0.01	400	
	VHZ	シャンク公差 V-H+0.01 0 → ±0.005	400	
	HC	フランジ幅変更 指定0.1mm単位	200	
	CCP	シャンク部1カ所面取り(まちがい防止用) シャンクコーナー1カ所にC1.0の面取り加工をします。 ■C面取り位置指定(刻印面から見た場合) CCP0 CCP90 CCP180 CCP270	200	

④VCF適用不可