



追加工価格も数量スライド適用 P.43



※H8のときP6~8・10、H10のときP8~10は指定不可。

Order
注文例 (1) リフタビン用穴の中心位置が通常(J,H/2)の場合
型式 V H - L - P
BBMD 25 13 - 20 - P2



(2) リフタビン用穴の位置を指定(X,Y)する場合
型式 V H - L - P - 指定0.01mm単位
BBMD 25 13 - 20 - P2 - X4.60-Y3.20



Delivery
出荷日 3 日目出荷

ご注文締切
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.40

Price
価格 ■ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39
数量区分 標準対応 個別対応大口
数量 1~9 10~29 30~49 50~100 101~
引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations
追加工

型式 V H - L(LC) - P - (PKC・CC...etc.)
BBMD 25 13 - LC18.0 - P2 - PKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LC	全長変更 16 < LC < 35 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可)	200
	PKC	P寸法公差変更 $P+0.2 \leftrightarrow P+0.10$ $P+0.1 \leftrightarrow P+0.05$	400
	CC	V・Hコーナー 4ヶ所にC0.5の面取	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LKC	全長公差変更 $L+0.4 \leftrightarrow +0.05$ $L+0.2 \leftrightarrow 0$	400
	VKC1	V・H公差変更 $V+H+0.01 \leftrightarrow V+H+0.005$	600
	VKC2	V・H公差変更 $V+H+0.01 \leftrightarrow V+H+0.005$	600
	NDC	導入部無し	0

追加工価格も数量スライド適用 P.43

RASP 沈み用

RAMP

Example 使用例

沈み用 RASP RAMP Example 使用例

■ 型式 指定0.1mm単位 選択 指定0.5mm単位 指定0.1mm単位 ¥基準単価

H	M × ℓ₂	Type	D	L	T	A	R	F
11	4×8	RASP RAMP	8	25.0~70.0				1~9本
13	5×10		10	30.0~70.0			30	0≤F≤L/2
16	6×12		13	30.0~70.0			45	1≤R≤5 またはR0
19			16	35.0~70.0			60	RAMP... ℓ₂+6≤F≤L/2
23			20	40.0~70.0				
28		25	45.0~70.0					

■ 型式 指定0.1mm単位 指定0.5mm単位 指定0.1mm単位 ¥基準単価

H	M × ℓ₂	Type	D	L	T	A	R	F
11	4×8	RBSP RBMP	8	25.0~70.0				1~9本
13	5×10		10	30.0~70.0				0.5≤R≤5 またはR0
16	6×12		13	30.0~70.0			20	0.5≤R≤5 またはR0
19			16	35.0~70.0			20	2.180
23			20	40.0~70.0			25	2.310
28		25	45.0~70.0				2.560	

RBSP 沈み用

RBMP

Example 使用例

沈み用 RBSP RBMP Example 使用例

■ 型式 指定0.1mm単位 指定0.5mm単位 指定0.1mm単位 ¥基準単価

H	M × ℓ₂	Type	D	L	T	A	R	F
11	4×8	RBSP RBMP	8	20.0~70.0				1~9本
13	5×10		10	20.0~70.0				1.930
16	6×12		13	30.0~70.0			20	0.5≤R≤5 またはR0
19			16	30.0~70.0			20	2.050
23			20	40.0~70.0			25	2.180
28		25	40.0~70.0				2.560	

Order
注文例 • 沈み用 型式 - L - T・A・R・F
RASP 10 - 50.0 - T5.0-A60-R1.0-F20.0

Delivery
出荷日 3 日目出荷

Price
価格 ■ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39
標準対応 個別対応大口
数量区分 1~9 10~29 30~49 50~100 101~
引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations
追加工 • V曲げ用 型式 - L - A・R
RBSP 10 - 50.0 - A30-R0.5

Alterations
追加工 • 沈み用 型式 - L - T・A・R・F - (HC-TC...etc.)
RASP 10 - 50.0 - T5.0-A60-R1.0-F20.0 - HC12.0-TC4.0

Alterations
Code Spec. ¥/1Code

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	ソバ径変更 D≤HC<H 指定0.1mm単位	200
	TC	ソバ厚変更 2≤TC<5 指定0.1mm単位	200
	KC	廻り止め一面加工・位置変更 ● RASP・RBSP 指定1'単位 180° 90° -270° ● RAMP・RBMP 180° 90° -270°	200

Alterations
Code Spec. ¥/1Code

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	WKC	廻り止め平行加工(2面) ● RASP・RAMP ● RBSP・RBMP	400
	SKC	シャンク部フラット面加工 ● RBSP・RBMP	600