

ダイセット用ガイドポスト

ー全長ロング指定タイプー

RoHS 10

ー着脱ポストー

RoHS 10

ー圧入ポストー

MRP

BRPM
(可動ストップバSTM用)

BRPK
(固定ストップバSTM用)

MSP

BSPM
(可動ストップバSTM用)

BSPK
(固定ストップバSTM用)

材質 SUJ2

硬度 58HRC ~高周波焼入
(深度1.5 ~ 2.0mm)

材質 S45C (締付座金)

D	D1	T	L1	L2	ℓ	M1×P	d	A	M	R	D2	D3	H	H1	H2	付属ボルト
20	+0.020	29	5	15	38	M10×1.5	14	4	M8×18	2.0	28	19.5	14	7	8.5	CB 8-25
22	+0.015	31	8	16	42					3.0	30	21.5				
25		36		18	50	M12×1.5		5	M10×22	3.5	35	24.5				
28	+0.025	39	10	20	60			6	M12×27	4.0	36	27.5	16	8	10.5	CB10-30
32	+0.020	44		23	70	M16×1.5	20			5.0	40	31.5				
38	+0.030	53	12	27							49	37.5	18	10	12.5	CB12-35
45	+0.025	59		32				7	M14×31		55	44.5				
50	+0.035	69	15	35							62	49.5	20	12	14.5	CB14-40
60	+0.030	79		42							72	59.5				

ガイドポストの取付穴加工についてはP.1104を参照ください。 ボルトは締付座金に付属します。

■着脱ポスト

型式		指定1mm単位 LC
Type	D	
MRP BRPM BRPK	20	121 ~ 200
		* 201 ~ 250
	22	121 ~ 200
		* 201 ~ 250
	25	131 ~ 240
		* 241 ~ 300
	28	161 ~ 240
		* 241 ~ 300
	32	161 ~ 240
		* 241 ~ 350
	38	181 ~ 260
		* 261 ~ 400
	45	181 ~ 260
		* 261 ~ 400
	50	201 ~ 260
		* 261 ~ 400
	60	201 ~ 260
		* 261 ~ 400

■圧入ポスト

型式		指定1mm単位 LC
Type	D	
MSP BSPM BSPK	20	181 ~ 300
		181 ~ 300
	22	181 ~ 300
		* 301 ~ 350
	25	181 ~ 300
		* 301 ~ 350
	28	201 ~ 350
		* 351 ~ 400
	32	241 ~ 350
		* 351 ~ 400
	38	261 ~ 400
		* 401 ~ 450
	45	261 ~ 400
		* 401 ~ 450
	50	261 ~ 400
		* 401 ~ 500
	60	261 ~ 400
		* 401 ~ 500

Order
注文例

型式 LC
BSPM 22 LC205

Delivery
出荷日

3 日目出荷

急 ストックT
ストックA

・*印サイズ

8 日目出荷

⊗ストックはご利用になれません。

ダイセット用
ガイドポスト・フシユ