


# ネストガイド(上型ニガシ)

-強化タイプ-


# ネストガイド

-強化タイプ・エコノミータイプ-


追加工価格も数量スライド適用 P.43



型式	指定5mm単位					取付ボルト穴 M	基準単価 1~9本
	L	H	S	X (S-X)≥30	Y (L-Y)≥40		
NGUA	75~100			35~60		M10	4,950
NGUBR			20~40	50~100	20~70	M10	5,500
NGUBL				65~110		M12	5,350
NGUBRN	105~150						6,100
NGUBLN	155~200			115~160			6,900



Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HTC	①ガイド部分に焼入処理を行います。 ②~45HRC	500		GRC	ガイド部R(R60)を小さくします。 R10~30 指定10単位	200		WSS	付属品のスプリングワッシャを長穴用ワッシャWSS(2ヶ)に交換します。 ①NGUA, NGUBR, NGUBL のみ適用 ②取付板をNGNB(NGNL)タイプに変更します。 ③NGUBR, NGUBL のみ適用 ④出荷日: 5日目出荷	120
	ENT	①ガイド部下部を延長し②取付板と下面を合わせます。 ③出荷日: 5日目出荷	400		BS	本図は NGUBR	500				



型式	指定5mm単位		取付ボルト穴 M	基準単価 1~9本
	L 65~100	H 指定5mm単位		
NGNA	65~100		M10	2,620
NGNB	105~150		M10	2,760
NGNL	155~200		M10	2,970
	205~250		M12	3,980
	255~300			4,480
	305~350			4,980

型式	指定5mm単位		取付ボルト穴 M	基準単価 1~9本
	L 65~100	H 指定5mm単位		
ENSTB	65~100		M10	1,690
ENSTR	105~150		M10	1,770
ENSTL	155~200		M12	1,940



Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HTC	①ガイド部分に焼入処理を行います。 ②~45HRC ③強化タイプのみ適用。	500
	GRC	ガイド部R(R60)を小さくします。 R10~30 指定10単位	200
	WSS	付属品のスプリングワッシャを長穴用ワッシャWSS(2ヶ)に交換します。	120
	ENT	①ガイド部下部を延長し②取付板と下面を合わせます。 ③出荷日: 5日目出荷	400