

SPACERS FOR GUIDE POST SETS—STEEL TYPE—
ホルダガイドポスト用スペーサ
—スチール—

RoHS10

ガイドブッシュ用スペーサ

MGSPS(ノック穴付)

適用ポスト径: 20・25・32

適用ポスト径: 38・50

板厚平行度: 100mmに対し0.02以下

材質 SS400

ガイドホルダ用スペーサ

MGLPS(ノック穴付)

適用ポスト径: 20・25・32

適用ポスト径: 38・50

板厚平行度: 100mmに対し0.02以下

材質 SS400



適用 ポスト径	A	B	a	b	d (T=10・20・30 のみ)	M	F	eH7	
								MGSPS	* $\ell \pm 0.01$ (*T60・70・80 は $\ell \pm 0.02$ になります。)
20	74	44	56	30	6.6	M6	28	56	6 ± 0.012 0
25	84	48	66		9	M8	34	66	8 ± 0.015 0
32	100	58	76	36	11	M10	42	76	
38	130	75	100		44	M12	52	100	
50	155	90	125	60	14	M12	62	125	10

Type	適用ポスト径				
	20	10	20	30	40
MGSPS	25	10	20	30	40
	32	10	20	30	40
MGLPS	38	20	30	40	50
	50	20	30	40	50

Order
注文例 MGSPS 20 - 30

Delivery
出荷日 在庫品

Example
使用例



ホルダ
ガイド
ポスト