

# ネストガイド


—強化タイプ・エコノミータイプ—

# ネストガイド(上型ニガシ)




RoHS10


—強化タイプ—




—エコノミータイプ—




NGNA ENSTB



NGNBR ENSTR



NGNBL ENSTL



- ① HはR60・GRCの加工前寸法です。
- ② 直角度の公差は焼入なしの値です。

■取付ボルト・付属品

M	△付属品
M10	CB10-35(2本) M10用スプリングワッシャ(2本)
M12	CB12-35(2本) M12用スプリングワッシャ(2本)

タイプ	取付勝手	型式	材質	タイプ	取付勝手	型式	材質
強化タイプ	中央	NGNA	①S45C	エコノミータイプ	中央	ENSTB	①SS400
	右勝手	NGNBR	②SS400		右勝手	ENSTR	②SS400
	左勝手	NGNBL			左勝手	ENSTL	

■強化タイプ

型式	L 指定5mm単位	H 指定5mm単位	取付ボルト穴 M
NGNA NGNBR NGNBL	65~100	20~40	M10 M12
	105~150		
	155~200		
	205~250		
	255~300		
305~350			

■エコノミータイプ

型式	L 指定5mm単位	H 指定5mm単位	取付ボルト穴 M
ENSTB ENSTR ENSTL	65~100	20~40	M10 M12
	105~150		
	155~200		

Order 注文例

型式 - L - H - M

NGNA - 185 - 30 - M12

ENSTB - 185 - 40 - M10

Delivery 出荷日

3 日日出荷

急 ストックA

Alterations 追加加工


型式 - L - H - M - (HTC・GRC・WSS・ENT)

NGNBL - 120 - 35 - M12 - HTC - WSS


追加加工	記号	詳細
	HTC	①ガイド部分に焼入処理を行います。 ② ~45HRC ③ 強化タイプのみ適用
	GRC	ガイド部R(R60)を小さくします。 R10~30 指定10単位
	WSS	付属品のスプリングワッシャを長穴用ワッシャWSS(2ヶ)に交換します。
	ENT	①ガイド部下部を延長し②取付板と下面を合わせます。 ③ 出荷日：5日日出荷 ④ ストック適用不可




RoHS10




NGUA



NGUBRN



NGUBLN



- ① HはR60・GRCの加工前寸法です。
- ② 直角度の公差は焼入なしの値です。

■取付ボルト・付属品

M	△付属品
M10	CB10-35(2本) M10用スプリングワッシャ(2本)
M12	CB12-35(2本) M12用スプリングワッシャ(2本)

材質 ①S45C  
②SS400

型式	指定5mm単位					取付ボルト穴 M
	L	H	S	X ①(S-X)≥30	Y ②(L-Y)≥40	
NGUA NGUBRN NGUBLN	75~100	20~40	50~100	20~70	35~60	M10 M12
	105~150				65~110	
	155~200				115~160	

①従来品(型番P.1206)は2018年3月で規格廃止予定です。

Order 注文例

型式 - L - H - S - X - Y - M

NGUA - 90 - 40 - S60 - X30 - Y40 - M10

Delivery 出荷日

3 日日出荷

急 ストックA

Alterations 追加加工

型式 - L - H - S - X - Y - M - (HTC・GRC・WSS・ENT)

NGUBLN - 150 - 40 - S70 - X35 - Y85 - M12 - GRC20 - WSS

追加加工	記号	詳細	追加加工	記号	詳細
	HTC	①ガイド部分に焼入処理を行います。 ② ~45HRC		GRC	ガイド部R(R60)を小さくします。 R10~30 指定10単位
	ENT	①ガイド部下部を延長し②取付板と下面を合わせます。 ③ 出荷日：5日日出荷 ④ ストック適用不可		WSS	付属品のスプリングワッシャを長穴用ワッシャWSS(2ヶ)に交換します。

自動車型用  
位置決め関連部品