


RoHS10

NSTFA (メッキ無タイプ)
NSTFB (メッキ有タイプ)

材料受け面
 硬質メッキ (10~30 μm)
 (メッキ有タイプ)

溶接

溶接

溶接

■材質 SS400

■取付ボルト・付属品

M	付属品
M10	CB10-30 (2本) M10用スプリングワッシャ (2本)
M12	CB12-30 (2本) M12用スプリングワッシャ (2本)

① L, 40はR30加工前の寸法です。

型式	L 指定5mm単位	取付ボルト穴 M
NSTFA (メッキ無タイプ)	75~150	M10
NSTFB (メッキ有タイプ)		M12



Order
注文例


型式 - L - M
NSTFA - 100 - M12




Delivery
出荷日

3 日日出荷 ストック A

RoHS10

RGM **RGM-R** **RGM-L**



① FはR50の加工前寸法です。
 ② 直角度の公差は焼入なしの値です。
 ③ (C) (K) : 134 ≤ (L-F) ... C=100, K=74°
 74 ≤ (L-F) < 134 ... C=75, K=74°
 (L-F) < 74 ... C=40, K=55°

■材質 ①S45C (ミガキ棒)
 ②SS400

■取付ボルト・付属品

M	付属品
M10	CB10-30 (2本) M10用スプリングワッシャ (2本)
M12	CB12-30 (2本) M12用スプリングワッシャ (2本)

S	型式		指定5mm単位			取付ボルト穴 M
	Type	D	L	F	H	
6	RGM	8	60~300	10~50 F ≤ L - 50	0~80	M10 M12
		10				
9	RGM-R	12				
		16				
16	RGM-L	16				
		20				



Order
注文例

型式 - L - F - H - M
RGM 20 - 200 - 40 - 40 - M12



Alterations
追加工

型式 - L - F - H - M - (SN-HTC-WSS)
RGM-L20 - 200 - 40 - 40 - M12 - SN50



Delivery
出荷日

3 日日出荷

■特長

取付板をネストガイド取付板のピッチに統一しました。
 長穴用ワッシャ (WSS) も使用できます。

追加工	記号	詳細
	SN	①ガイド部を突き出します。 指定5mm単位 0 ≤ SN ≤ 150
	HTC	①ガイド部分に焼入処理を行います。 ~ 45HRC
	WSS	付属品のスプリングワッシャを長穴用ワッシャ WSS (2ヶ) に交換します。