

■プッシュアウトピン RoHS10

POP (ノーマルタイプ)
HPOP (高周波焼入タイプ)

Type	M 材質	H 硬度
POP	S45C	20 ~ 25HRC
HPOP	S45C	50HRC ~ (// 部:高周波焼入)


先端加工形状

N (先端加工ナシ) **R** (R加工) **U** (ウレタンキャップ付)

D	M	l	t	d	A	B	E
8	3	5	3	7.5	5.5	2.5	6
10	4	6	3	9.5	7	3	7
13	5	7	4	12.5	8.5	4	9
16	6	8	4	15	10	5	10
20	8	10	5	19	13	6	13
25	10	12	5	24	16	8	15

ウレタンキャップとボルトはロックタイトで接着してあります。
 ボルト 材質 SCM435 ※強度区分 10.9
 S 表面処理 ユニクロメッキ
 ウレタン 硬度 ショアA90(黒色)

H	T	型式		L 指定10mm単位
		Type	先端加工	
18	8	POP	N	8
25				10
28				13
30	10	HPOP (高周波焼入タイプ)	R	16
35				20
40				25



Order 注文例

型式: POP R 16 - 100

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

在庫 A

Alterations 追加加工

型式: L(LC)

POP R 16 - LC114

追加加工	記号	詳細
	L	L寸法変更 Lmin < L < Lmax 指定1mm単位
	LC	

■絞払いピン RoHS10

DHPA

材質 S45C
 硬度 55HRC ~ (// 部:高周波焼入)

■絞払いピンカバー RoHS10

DHPF100

材質 SS400

型式	型式	
	Type	L
DHPA	20	120
		170
	26	220
		200

Order 注文例

型式: DHPA 20 - 120

DHPF 100

Delivery 出荷日: 在庫品

自動車型用
位置決め関連部品