


型式		B	H	Order 注文例 CILG - 100 - 60 - 50	型式		
Type	A				A	B	H
CILG	60	40	30	Order 注文例 CILG - 100 - 60 - 50	60	100	60
	70			Delivery 出荷日 5 日目出荷	70	100	60
	80			Alterations 追加工 CILG - 100 - 60 - 60 - AC95	80	100	60
	90				90	100	60
	100				100	100	60
	110				110	100	60


追加工 (Alterations): 型式 - A - B - H - (AC) CILG - 100 - 60 - 60 - AC95

AC: A寸法変更 指定5mm単位 60<AC<110



■特長

- コイル材投入時にラッパ形状の投入ガイドを設置することで、コイル材のソリ、蛇行によるガイドへの乗り上げを防ぐことができます。
- 取付位置の自由度があるため、幅広い寸法に対応できます。
- ※取付には、アングルステイ・取付板などをご使用ください。



L ₁	L ₂	型式		L	H 指定10mm単位
		Type	取付方向		
25	30	MCG	R	100	20~70
		MCGN			
35		MCGE	L	150	

Order 注文例 MCG-R - 100 - 50	型式	-	L	-	H
Delivery 出荷日 3 日目出荷	Delivery 出荷日 3 日目出荷	ストーク A			

