



ストローク S	加工力kN (tonf)		スプリング力N (kgf)			全重量 kg	型式	W	θ
	標準加工力 (100万回)	許容加工力 (30万回)	初圧	S-5mm時	終圧				
32.0	29.4 (3.0)	58.8 (6.0)	246 (25.1)	722 (73.6)	810 (82.6)	11.1	MGFLL	65	60

Order
注文例
MGFLL 65 - 60

Delivery
出荷日
MiSUMI-VONA にてお見積りください。
(<http://ec.misumi.jp>)

Alterations
追加工
MGFLL 65 - 60 - K

追加工	記号	詳細	
		位置決めキー追加 (六角穴付ボルト M8×15 1本付属)	付属キー
	K		

カム

カムユニット

製作部品