



スペーサ

-マーカムシダイ・ストレートボタンダイ逃げ穴タイプ用-





型式		指定0.01mm単位				t	Order 注文例	型式 - P - W - R (Rのみ)
Type	D	(A)	D R E G	R				
A SSD	min. P max.	P-Kmax.	P-Wmin.	R		0.05		
	6	1.00~ 4.00	—	—	—	0.05		
	8	1.00~ 5.00	5.00	1.00	—	0.1		
	10	2.00~ 7.00	7.00	1.20	—	0.2		
	13	3.00~ 9.00	9.00	1.50	—	0.3		
	16	5.00~ 12.00	12.00	2.00	—	0.5		
	20	7.00~ 16.00	16.00	3.00	—	1.0		
	22	8.00~ 18.00	18.00	3.00	—	1.5		
	25	10.00~ 20.00	20.00	3.00	Rのみ	2.0		
①各t寸法1枚ずつ(合計8枚)で1セットです。								

Delivery 出荷日 3 日目出荷 **ストーク A**

Alterations 追加工 **HBDC 8 - 40.5 - LKC**


追加工 **記号** **刃先形状**

ツバ部	KC	◎	回り止め 一面加工	回り止め 位置変更 指定1' 単位
-----	----	---	-----------	-------------------

COLLARS FOR HEADED BUTTON DIES
ツバ付ボタンダイ用カラー

D ⁰ _{-0.1}	d ^{+0.2} ₀	型式		L 指定0.1mm単位	Order 注文例	型式 - L
		Type	No.			
HBDC	11	5.4	8	10.0~60.0		
	13	7.8	10			
	16	10	13			
	19	12.4	16			
	23	14.6	20			
	25	16.8	22			
	28	18.8	25			
	35	23	32			

Delivery 出荷日 3 日目出荷



■シム・スペーサ関連商品

スペーサ用積層プレート	精密多用途プレート	ハードンプレート	シムテープ
LHP LHP-H LHP-SET	UTPB UTPL	HPSH HPHE	FGSM FGSMN FGSMW FGSML CMBOXS CMBOXM CMBOXL

P.1027 P.1029 P.1690 P.1028