

ショートブロックパンチブランク


M 材質 H 硬度	型式					
	タップ付	片フランジ	両フランジ			
SKD11相当 60~63HRC	HMBS	HFBS	HWBS			
粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHMBS	PHFBS	PHWBS			

RoHS10







タップ付
HMBS
PHMBS



片フランジ
HFBS
PHFBS




両フランジ
HWBS
PHWBS




● フランジ部詳細



■ 片フランジ位置: F指定
F0 F90



■ 両フランジ位置: WF指定
WF0 WF90



型式	H	V	06	08	10	13	16	20	L	M	ℓ	ℓ1
タップ付	HMBS	06	○	○	○	○	○	○	4	6	8.5	
	PHMBS	08		○	○	○	○	○	5	7.5	10.0	
片フランジ	HFBS	10			○	○	○	○	6	9	12.5	
	PHFBS	13				○	○	○	20			
両フランジ	HWBS	16					○	○	25	8	12	15.5
	PHWBS	20						○				

● タップ付(HMBS・PHMBS)は、
● L(13)…L13はH06・H08のみ適用
● L(16)…L16はH06～H10のみ適用



型式 V H - L - F・WF
HFBS 08 06 - 20 - F90



3 日目出荷 ストックA早割

■ 特長

- ストリッパプレートへの取付に対応できる、全長ショートタイプのブロックパンチブランクです。
- タップ付は従来のものよりタップ長さ・下穴長さを短くしています。

Alterations 追加工		型式	V	H	-	L(LC)	-	F・WF	-	(HC・TC・TKC等)
		PHFBS	20	10	-	LC15.5	-	F0	-	TC2.5
追加工	記号	詳細								
全長	LC	全長変更 13 < LC < 25 指定0.1mm単位 ● タップ付の場合	H	LC範囲						
		06~08 13 < LC < 25	06	13~25						
		10 16 < LC < 25	10	16~25						
		13~20 20 < LC < 25	13~20	20~25						
タップ部	MC	タップ径変更 H V 06 08 10 13 16 20 06 M4 → M3 08 — M5 → M4 10 — M6 → M5 13 — M8 → M6 ● M3の場合、ℓ寸法は7~0.7となります。	H	V	06	08	10	13	16	20
フランジ部	HC	フランジ幅変更 0 ≤ HC < 1.5 指定0.1mm単位	T	HC						
	TC	フランジ厚変更 2 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC併用の場合、0.01mm単位指定可) ● 全長Lは(5-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同じです。	T	TC						
	TKC	フランジ公差変更 T +0.2 → +0.02	T	TKC						
	TKM	フランジ公差変更 T +0.2 → 0 -0.02	T	TKM						