


CAM STROKE PLATES -15° TYPE- カムストロークプレート -15°タイプ-

RoHS10




CS15W (銅合金タイプ)



材質 銅合金
特殊固体潤滑剤(埋設)

CS15F (スチールタイプ)
CS15FN (スチールタイプ 油溝無し)




材質 S45C
硬度 HRC55~
(高周波焼入れ)

T	a	型式	W	L		
25	-	CS15W CS15F CS15FN	50	110		
30				130		
35				150		
25	40		CS15W CS15F CS15FN	75	110	
30					130	
35					150	
25	60			CS15W CS15F CS15FN	100	110
30						130
35						150

Delivery 出荷日 在庫品

EX Example 使用例




Order 注文例
型式 CS15W W - L 50 - 110

CAM STROKE PLATES -30° TYPE- カムストロークプレート -30°タイプ-

RoHS10




CS30W (銅合金タイプ)




材質 銅合金
特殊固体潤滑剤(埋設)

CS30F (スチールタイプ)
CS30FN (スチールタイプ 油溝無し)



材質 S45C
硬度 HRC55~
(高周波焼入れ)

SPCSP



材質 SUS304


■カムストロークプレート用シム

c	ℓ	a	b	型式	W	L	板厚 T
65	120	40	50	SPCSP	75	130	0.05 0.1
	140		45			150	
90	120	60	50		100	130	
	140		45			150	
115	120	85	50		125	130	
	140		45			150	
140	120	110	50	150	130		
	140		45		150		

Order 注文例
CS30W W - L - T 100 - 200
SPCSP 75 - 130 - 0.1

Delivery 出荷日 在庫品

EX Example 使用例



T	ℓ	a	b	型式	W	L		
30	95	40	50	CS30W CS30F CS30FN	75	130		
45	90		45			150		
60	120		75			200		
30	95	60	50		CS30W CS30F CS30FN	100	130	
45	90		45				150	
60	120		75				200	
30	95	85	50			CS30W CS30F CS30FN	125	130
45	90		45					150
60	120		75					200
30	95	110	50	CS30W CS30F CS30FN			150	130
45	90		45					150
60	120		75					200