


曲げ・面打ちパンチ&ダイ

–外形フリータイプ–



Example

下曲げ

下曲げ

両曲げ上曲

1

型式		指定0.1mm単位	W	P	5.01	6.01	8.01	10.01	15.01	20.01	25.01	0.1mm単位	F min.	U
Type	先端形状	L			6.00	8.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00			
タップ付	BPSM	2A	20.0～100.0	5.01～6.00	○	○	○	○	○	○	○	T	15	1.0
				6.01～8.00	○	△	△	△	△	△	△			
キー溝付	BPSK	2B 3B 4B	W5.01～8.00 … L20.0～	8.01～10.00	○	△	□	□	□	□	□	T	20	1.5
				10.01～15.00	○	△	□	●	●	●	●			
片フランジ	BPSF	2C 3C 4C 5C 6C	W8.01～10.00 … L24.0～	15.01～20.00	○	△	□	●	●	●	●	T	25	1.5
				20.01～25.00	○	△	□	●	●	●	●			
両フランジ	BPSW	2D 3D 4D 5D 2E 3E 4E	W10.01～30.00 … L28.0～	25.01～30.00	○	△	□	●	●	●	●	T	25	1.5

？タップ付BPSMはLminがW寸法によって異なりますのでご注意ください。


ただし、 $W > P$ の場合は、P-法が適用されません。

●キー溝付BPSKでキー溝不要の場合、T寸法指示は全長と同じ寸法でご指定ください。T=



Order タップ付 型式 - L - P・W・B・C・E・J・K・N・Q・S・Y・U・A・G

主例 BPSM 2B - 60.5 - P6.78-W16.00-E2.0-J1.50-Y0.5



成形加工用 パンチ・ダイ