

# PLATES FOR GAS SPRINGS ガススプリング用プレート -下溝固定タイプ-

RoHS 10

**FFC  
FFCA  
FFCB**

**FFC32~38**      **FFC45~150  
FFCB**      **FFCA**

M 材質 S45C相当  
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

A	a	C	d	f	h	j	g	e	型式	適用ガススプリング						推奨ボルト 4本	
										GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU		
50	35	49.5	6.6	21	17	6.5	7	4	FFC	32	350	350	—	150	750	300	CB6-18
55	40	56.7	6.6	21	17	6.5	7	4		38	500	500	—	250	1000	—	CB6-18
70	50	70.7	9	20	—	—	7	4		45	750	750	—	500	—	—	CB8-20
75	56.5	79.9	9	24	—	—	12	8		50	1000	—	1000	750	1800	—	CB8-25
85	63.5	89.8	11	24	—	—	12	8		63	1500	—	1500	—	3000	—	CB10-30
100	73.5	104	11	24	—	—	12	8		75	2400	—	2400	1500	4700	—	CB10-30
120	92	130.1	13.5	24	—	—	12	8		95	4200	—	4200	3000	7500	—	CB12-30
140	109.5	154.9	13.5	24	—	—	12	8		120	6600	—	6600	5000	12000	—	CB12-30
190	138	195.1	17.5	24	—	—	12	8		150	9500	—	—	—	18500	—	CB16-40
											12000	—	—	—	—	—	—

A	a	B	b	d	f	g	e	型式	適用ガススプリング						推奨ボルト 4本		
									GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU			
50	40	27	18	6.6	20	7	4	FFCA	32	350	350	—	150	750	300	CB6-18	
55	44	33	20	6.6	20	7	4		38	500	500	—	250	1000	—	CB6-18	
70	57	40	27	9	25	7	4		45	750	750	—	500	—	—	CB8-20	
75	62	45	32	9	25	12	8		50	1000	—	1000	750	1800	—	CB8-25	
85	69	58	42	11	30	12	8		63	1500	—	1500	—	3000	—	CB10-30	
100	84	70	54	11	30	12	8		75	2400	—	2400	1500	4700	—	CB10-30	
120	100	90	70	13.5	40	12	8		95	4200	—	4200	3000	7500	—	CB12-30	
140	120	115	95	13.5	50	12	8		120	6600	—	6600	5000	12000	—	CB12-30	
190	165	145	120	17.5	60	12	8		150	9500	—	—	—	18500	—	CB16-40	
											12000	—	—	—	—	—	—

A	a	C	d	f	g	e	型式	適用ガススプリング						推奨ボルト 4本			
								GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU				
100	73.5	103.9	11	24	12	8	FFCB	63	1500	—	1500	—	3000	—	—	—	CB10-30



Order  
注文例

型式  
FFC38  
FFCA75  
FFCB63  
FCM19  
FFS63



Delivery  
出荷日

MiSUMI-VONAにてお見積りください。  
(<http://ec.misumi.jp>)

RoHS 10

**FCM**

RoHS 10

**FFS**

M 材質 S45C相当  
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

A	a	B	d	t	型式	適用ガススプリング GSV	推奨ボルト 2本
45	32	25	7	9.2	FCM	19	170
50	38	30	7	9.2		25	320

A	a	C	d	h	g	k	f	型式	適用ガススプリング GST	推奨ボルト 4本
75	53.9	50.5	17	11	25	11	30	FFS	50	1000 1200
100	73.5	63.5	17	11	25	11	30		63	1500
100	76.2	75.5	20	13	25	13	30		75	2400
125	98.3	95.5	20	13	25	13	30		95	4200
140	114.3	120.5	20	13	25	13	30		120	6600
175	139.7	150.5	25	17	25	17	30		150	9500

■特長



●FFSは上型・下型の両方に取付けることが可能です。



Example  
使用例

下型取付時

上型取付時



Ⓢ荷重はガススプリング底面で受け、プレートとのクリアランスを0.4mmとってください。

ガススプリング