


## キャンバー修正用高さ調節ユニット




RoHS10


CAUA (長穴付)



CAUN (長穴無し)

■ 材質 G040F  
■ 硬度 40HRC

S <sub>1</sub>	型式		指定1mm単位		A (選択)
	Type	W	L	S	
S-4	CAUA (長穴付)	6	70~120	10~25	1
		8			2.5
	CAUN (長穴無し)	10			5

型式 - L - S - A  
CAUA 6 - 100 - 20 - 5  
CAUN 6 - 102 - 20 - 2.5Example  
使用例•W=6  
5 日目出荷  
•W=8-10  
8 日目出荷


## ■特長

- ・コネクター・リードフレーム等の薄物材料のキャンバー（材料曲がり）修正用の高さ調整ユニットです。


- ・引きボルト、押しボルトで調整ユニットを前後させることで修正用パンチの高さを微調整することができます。

## 汎用スクラップカッタ


RoHS10



SCL



SCT

■ 材質 SKD11相当  
■ 硬度 60~63HRC成形加工用  
パンチダイ

A	B	型式		L 指定10mm単位
		Type	T	
48	-	SCL	10	20~60
			16	
			25	
54	32	SCT	20	30~100
			25	
			30	

型式 - L  
SCL 16 - 20  
SCT 20 - 50

5 日目出荷

型式 - L(LC)  
SCT 25 - LC55

追加工	記号	詳細
	LC	L寸変更 指定1mm単位 Lmin.<LC<Lmax.

Example  
使用例