


チェックフィクスチャ用栓ゲージ

一段付・ゲージ長さ固定タイプ

※本製品には品質保証書は添付されておりません。

BGO
BGOH (焼入れタイプ)





①段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。

①取手部
M 材質 SS400
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

②ゲージ部
M 材質 SKS3
H 硬度 (焼入れタイプ) 40 ~ 45HRC

BGU
BGUH (焼入れタイプ)

①段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。

①取手部
M 材質 SS400
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

②ゲージ部
M 材質 SKS3
H 硬度 (焼入れタイプ) 40 ~ 45HRC


型式 Type	H	P 指定0.01mm単位		S 指定1mm単位	
		BGO・BGOH	BGU・BGUH	BGO・BGOH	BGU・BGUH
BGO BGOH (焼入れタイプ)	10	4.00 ~ 8.00	4.00 ~ 7.00	3 ~ 7	5 ~ 8
	13	8.01 ~ 10.00	7.01 ~ 9.00	6 ~ 9	8 ~ 10
	16	10.01 ~ 13.00	9.01 ~ 12.00	8 ~ 12	10 ~ 13
BGU BGUH (焼入れタイプ)	21	13.01 ~ 17.00	12.01 ~ 15.00	10 ~ 15	14 ~ 17
	26	17.01 ~ 21.00	15.01 ~ 17.00	10 ~ 17	18 ~ 21
	32	21.01 ~ 28.00	17.01 ~ 24.00	10 ~ 24	21 ~ 28


◎ BGO・BGOH : P < S BGU・BGUH : P < S

Order 注文例 型式 - P - S
 BGO 16 - P12.00 - S10

Delivery 出荷日 3 日日出荷

Alterations 追加加工 型式 - P - S(SCH) - (CH·MH)
 BGO 16 - P12.00 - S10 - CH
 BGU 21 - P13.01 - SCH14.55 - MH

追加加工	記号	詳細
	CH	紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。
	MH	タップ加工(M5)をします。
	SCH	S寸法指定単位変更 指定0.01mm単位 ◎ 指定範囲は規格表のS寸法の範囲と同じです。




チェックフィクスチャ用栓ゲージ

一段付・ゲージ長さ指定タイプ

※本製品には品質保証書は添付されておりません。

BGOPH





①段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。

①取手部
M 材質 SS400
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

②ゲージ部
M 材質 SKS3
H 硬度 40 ~ 45HRC

BGUPH

①段のつなぎ部に1mm程度のニゲ溝が付きます。

①取手部
M 材質 SS400
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

②ゲージ部
M 材質 SKS3
H 硬度 40 ~ 45HRC


S	型式 Type	H	P 指定0.01mm単位		A 指定1mm単位	B 指定1mm単位
			BGOPH	BGUPH		
4	BGOPH BGUPH	10	4.01 ~ 8.00	4.00 ~ 7.00	5 ~ 15	5 ~ 15
6		13	8.01 ~ 10.00	7.01 ~ 9.00	8 ~ 20	8 ~ 20
8		16	10.01 ~ 13.00	9.01 ~ 12.00		

◎ BGOPH : S < P BGUPH : S > P

Order 注文例 型式 - P - A - B
 BGOPH 16 - P10.05 - A15 - B20

Alterations 追加加工 型式 - P - A - B - (CH·MH)
 BGOPH 16 - P10.05 - A15 - B20 - CH

追加加工	記号	詳細
	CH	紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。
	MH	タップ加工(M5)をします。



検査治具用部品