


BALL-LOCK JECTOR PUNCHES -LIGHT LOAD-

ボールロックジェクタパンチ
-ライト級-

Type	刃先形状	B 刃先長さ	D	L	指定0.01mm単位				B (穴径)			
					(A) min. P max.	(D) P·Kmax.	(E) P·Wmin.	(G) R (D)				
ELJ	S	63 71 74 80 90	10 13 16 20 25	13 19 25	3.00 ~ 9.97	9.90	3.00		1.5 1.8 2.8			
					6.00 ~ 12.97	12.90	6.00					
					10.00 ~ 15.97	15.90	6.00					
					13.00 ~ 19.97	19.90	6.00					
					18.00 ~ 24.97	24.90	6.00					
	L				22.00 ~ 31.97	31.90	6.00		R 0.15 ~ $\frac{W}{2}$ 未満 (D 0のみ指定可)			
					3.00 ~ 9.97	9.90	3.00					
					6.00 ~ 12.97	12.90	6.00					
					10.00 ~ 15.97	15.90	6.00					
					13.00 ~ 19.97	19.90	6.00					
					18.00 ~ 24.97	24.90	6.00					
					22.00 ~ 31.97	31.90	6.00					

Order
注文例
ELJEL 25 - 80 - P21.00 - W12.40


Delivery
出荷日
① 2 日目出荷
② ストーク T
③ ストーク A
④ ストーク A早割
⑤ ストーク A

①ご注文の際には、「ストークZ」と
ご指定ください。
②追加工PRCは「早割30」適用不可
③D32のみ3日目出荷となります。

Alterations
追加工
ELJEL 25 - 80 - P21.00 - W12.40 - PKC

追加工	記号	刃先形状	
		(A)	D R E G
刃先	PC WC	刃先径変更 PC ≥ PCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm 単位指定可)	刃先径変更 PC · WC ≥ PC · WCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm 単位指定可)
		D PCmin 10 2.80 13 5.00 16 8.00 20 9.00 25 9.00 32 15.00	D PC · WCmin 10 2.80 13 5.00 16 8.00 20 9.00 25 9.00 32 5.00
	BC	刃先長変更 2 ≤ BC < B 指定0.1mm単位	
	PKC	刃先公差変更 P 0.01 ⇌ +0.005 (P寸法0.001mm単位指定可)	刃先公差変更 P · W 0.01 ⇌ +0.01 (P寸法0.001mm単位指定可)
	SC	刃先ラップ仕上げ P寸法公差・指定単位は変わりません。 ④刃先形状コーナー R=0指定不可	

BALL-LOCK JECTOR PUNCHES -HEAVY LOAD-

ボールロックジェクタパンチ
-ヘビー級-

Type	刃先形状	B 刃先長さ	D	L	指定0.01mm単位				B (穴径)			
					(A) min. P max.	(D) P·Kmax.	(E) P·Wmin.	(G) R (D)				
EBJ	S	71 80 90 100	10 13 16 20 25	13 19 25	3.00 ~ 9.97	9.90	3.00		1.5 1.8 2.8			
					6.00 ~ 12.97	12.90	6.00					
					10.00 ~ 15.97	15.90	6.00					
					13.00 ~ 19.97	19.90	6.00					
					18.00 ~ 24.97	24.90	6.00					
	L				22.00 ~ 31.97	31.90	6.00		R 0.15 ~ $\frac{W}{2}$ 未満 (D 0のみ指定可)			
					3.00 ~ 9.97	9.90	3.00					
					6.00 ~ 12.97	12.90	6.00					
					10.00 ~ 15.97	15.90	6.00					
					13.00 ~ 19.97	19.90	6.00					
					18.00 ~ 24.97	24.90	6.00					
					22.00 ~ 31.97	31.90	6.00					

Order
注文例
EBJAS 13 - 71 - P12.56

Delivery
出荷日
① 2 日目出荷
② ストーク T
③ ストーク A
④ ストーク A早割
⑤ ストーク A

①追加工SC·PRCはストークA早割適用不可
②D32のみ3日目出荷となります。

Alterations
追加工
EBJAS 13 - LC78.5 - P12.56

追加工	記号	刃先形状	
		(A)	D R E G
刃先	PC WC	刃先径変更 PC ≥ PCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm 単位指定可)	刃先径変更 PC · WC ≥ PC · WCmin 指定0.01mm単位 (PKC併用の場合0.001mm 単位指定可)
		D PCmin 10 2.80 13 5.00 16 8.00 20 9.00 25 9.00 32 15.00	D PC · WCmin 10 2.80 13 5.00 16 8.00 20 9.00 25 9.00 32 5.00
		BC	刃先長変更 2 ≤ BC < B 指定0.1mm単位
		LKC	全長公差変更 L +0.3 ⇌ +0.05 (LC併用の場合、0.01mm単位指定可)
		KC	270° 180° 90° ボール位置変更 指定1°単位
	PKC	刃先ラップ仕上げ P寸法0.001mm単位指定可	刃先公差変更 P · W 0.01 ⇌ +0.01 (P寸法0.001mm単位指定可)
		SC	刃先ラップ仕上げ P寸法公差・指定単位は変わりません。 ④刃先形状コーナー R=0指定不可
		GL	0° 180° ボール位置変更 指定1°単位
		LC	全長変更 L - (B - 2) ≤ LC < L 指定0.1mm単位(LKC併用の場合、0.01mm単位指定可) ④刃先長さBは(L-LC)分短くなります。
		LKC	全長公差変更 L +0.3 ⇌ +0.05 (LC併用の場合、0.01mm単位指定可)