


MARKING PINS FOR CHECKING FIXTURES / LOCATING BARS FOR TAPPING POSITIONS チェックフィクスチャ用ケガキピン/ねじ孔位置確認バー



型式 Type	H	P	B 指定1mm単位
BGK	16	10	20 ~ 50
	21	16	
	26	20	
	32	25	



Order 注文例
型式 - P - B - K°
BGK 16 - P10 - B30
BGKS 21 - P16.0 - B40 - K20

Alterations 追加加工
型式 - P - B - K° - (CH・MH)
BGKS 16 - P10.0 - B30 - K10 - CH

追加工	記号	詳細
	CH	紛失防止用のチェーン (長さ600mm) をゲージ本体にセットします。
	MH	タップ加工 (M5) をします。

Delivery 出荷日
3 日日出荷

Example 使用例




D	M×P	型式 Type	M	L
8	3×0.5	BGM	3	10 20 30
	4×0.7		4	
	5×0.8		5	
14	6×1.0		6	
	8×1.25		8	
	10×1.5		10	
	12×1.75		12	

Order 注文例
型式 - L
BGM 4 - L20


Delivery 出荷日
3 日日出荷

Example 使用例



*ナット、バーリングネジが面に対して垂直になっているかを確認します。

SHIM PLATES FOR INSPECTION FIXTURES (ZERO PLATES) - ROUND・SQUARE・SQUARE WITH HOLE - 検査治具用シムプレート(ゼロプレート) -丸タイプ・角タイプ・切り穴付角タイプ-



型式 Type	A	T
KGSPM	20	2・3・5

Order 注文例
型式 - B - T
KGSPM20 - 3
KGSP15 - 20 - 3
KGZ25 - 5


型式 Type	A	B	T
KGSP	10	20	2
	15	*15	2
	15	20	3
	20	20	3
	25	25	5

Delivery 出荷日
在庫品

Example 使用例

*15-15の皿ネジ穴は1ヶ所です。

d	型式 Type	A	T
8	KGZ	20	2
12		25	3
18		30	5



検査治具用部品