


l1	l2	MxP	l	Dh7	型式	PACK	Type	D	L
1.5	0.3	3x0.5	*6	0 -0.012	100PACK	(100本入り)	MSTH	5 10 15	
2.0	0.3	4x0.7	6	0 -0.012	200PACK	(200本入り)		6 10 15 20 25 30	
2.0	0.5	5x0.8	8	0 -0.015				8 20 30 40	
2.5	0.5	6x1.0	10	0 -0.015				10 30 40	

①D5・D6でL寸10の場合、タップの下穴が貫通する場合があります。

■材質 SUJ2  
■硬度 45~50HRC





SWA		SWAL		L	型式	
※抜け力 N{kgf}	d	※抜け力 N{kgf}	d		Type	D (適用ノックピン)
392 { 40 }	4.4	245 { 25 }	4.8	6	SWA	6
1373 {140}	5.6	785 { 80 }	6.4		SWAL	8
2354 {240}	6.4	1275 {130}	7.5			10
1765 {180}	8.0	981 {100}	9.2			12
1716 {175}	9.0	981 {100}	10.2			13
1422 {145}	11.0	785 { 80 }	12.5			16
1471 {150}	15.0	—	—		SWA	20

※抜け力はH7の穴に10回繰り返して抜いた時の平均値です。なお、スプリングプラグのD寸公差、圧入する穴の面粗さ、公差などにより、抜け力は変化します。


Order 注文例: 型式 SWA 12 Delivery 出荷日 在庫品

Example 使用例



MSFWのみ	MxP	l	d	dL	型式		L
					Type	D	
—	—	4	5		5	15	
—	—	6	10		6	25	
3x0.5	6	5	15		8	30	
4x0.7	8	6	10		10	35	
5x0.8	8	8	15		12	40	
6x1.0	10	10	20		13	45	
			25			55	
			30			70	

Order 注文例: 型式 - L  
Delivery 出荷日: MSFW 10 - 35  
在庫品



Order 注文例: 型式 KNHN  
Delivery 出荷日 在庫品

