

ブッシュ式ストリッパボルト -ハーフメイド-




SBTH, SBRH, SBJHは本体ブッシュ①+ボルト②+スペーサ③の組合せ商品です。



■ブッシュ式ストリッパボルト(ハーフメイド)の組合せ一覧
セット名称 本体ブッシュ 六角穴付ボルト スペーサ

SBTH	SB	CB (P.997)	T (P.1016)
SBRH	SB	R (P.1016)	R (P.1016)
SBJH	SB	J (P.1016)	J (P.1016)



② 材質 SCM435 (強度区分 12.9) ③ 材質 S45C (硬度 48~52HRC)

De9	d1	SBTH		SBRH		SBJH		SB	MXP	C 最小深さ	型式		L		BL		(SBRHのみ) A			
		d2	A	h	d3	d	Type				D	0.1mm単位	5mm単位	10mm単位						
6.5	7	11.5	16・18	9	12	4	4 4×0.7	2	SBTH SBRH SBJH SB	2.5	6.5	10.0~70.0 70.1~80.0	20~95	-	16・18					
8	8.5	13	18・20・22	10	14	5	5×0.8	2.5								8	10.0~70.0 70.1~80.0	20~95	-	18・20・22
10	10	15	20・22・25・27	11	18	6	6×1.0													
13	13	18	25・27・30	13	24	8	8×1.25	4								13	10.0~100.0 100.1~150.0	20~95	100~170	25*・27・30
16	16	21	30・35・40	15	27	10	10×1.5													
20	20	23	35・40	17	32	12	12×1.75	6								20	10.0~100.0 100.1~150.0	20~95	100~180	35*・40

*印のボルトツバ径d1は、スプリング内径と干渉しないように削ってあります。

Order 注文例

型式 - L - BL - A

SBTH 13 - 34.5 - 50

SBRH 10 - 27.8 - 45 - 22


SB 13 - 34.5



Alterations 追加加工

型式 - L - BL - A - (LKC-LKP)

SBRH 10 - 27.8 - 45 - 22 - LKC-LKP

SBTH 16 - 55.85 - 90 - LKP


追加加工	記号	詳細
	LKC	L寸公差変更 L±0.05 ⇒ L ^{+0.02} ₀ *LKC使用時、L寸法0.01mm単位指定可
	LKP	L寸公差変更 L±0.05 ⇒ L ^{+0.01} ₀ *LKP使用時、L寸法0.01mm単位指定可



BL < S + L + 5

ブッシュ式ストリッパボルト -肉厚タイプ-





② 材質 SK4 (硬度 53~58HRC)

d1	d2	d3	MXP	型式		L 指定0.1mm単位	BL 指定5mm単位
				Type	D		
8.5	21	5.5	5×0.8	SBWH	13	15.0~65.0	30~80
10	25	6.5	6×1.0		16	15.0~65.0	30~90
13	30	8.5	8×1.25		20	20.0~70.0	35~90・100

Order 注文例 SBWH 13 - 30.0 - 50


Delivery 出荷日 3 日日出荷

在庫 T (ストーク A)

ブッシュ式ストリッパボルト用スペーサ・ワッシャ




T・R (ブッシュ式ストリッパボルト用スペーサ)



材質 S45C 硬度 48~52HRC




J (ブッシュ式ストリッパボルト用ザグリ付スペーサ)



材質 S45C 硬度 48~52HRC



SW (ブッシュ式ストリッパボルト用コイルスプリング用ワッシャ)



材質 S45C 硬度 48~52HRC

D	d	型式
11.5	4	6.5
13	5	8
15	6	10
18	8	13
21	10	16
23	12	20
16	4	6.5-16
18		6.5-18
18	5	8-18
20		8-20
22	6	8-22
20		10-20
22	8	10-22
25		10-25
27	10	10-27
25		13-25
27	12	13-27
30		13-30
30	10	16-30
35		16-35
40	12	16-40
35		20-35
40		20-40

D	d1	d	h	型式
12	8	4	9	6.5
14	10	5	10	8
18	11	6	11	10
24	14	8	13	13
27	17.5	10	15	16
32	19.5	12	17	20

D	d	t	型式
10	4.5	3	10
12	5.5		12-6
16	6.5	4	16
20	8		20
22	10	5	22
25	12		25
27	13	8	25-12
30	16		27
35	16	10	30
40	20		35
50	20		40
			50

Order 注文例

型式 SW 25

Delivery 出荷日 在庫品