


ストロークエンドブロック
-焼入タイプ-

M×P	d1	d2	h	型式		① 指定0.1mm単位	Color 保安色	② 指定5mm単位
				Type	D			
M 3×0.5	6	4	5	SBV	10	10.0~ 40.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	10~ 40
M 4×0.7	8	5	8		12			10~ 50
M 5×0.8	9.5	6	10		14	15.0~ 50.0		15~ 70
M 6×1.0	11	7	13		16	20.0~ 70.0		15~ 85
M 8×1.25	14	9	15		18	20.0~ 80.0		15~ 100
M10×1.5	17	11	18		20	22.0~ 100.0		15~ 120
M12×1.75	20	13	21		25	22.0~ 120.0		20~ 120
					32	25.0~ 120.0		25~ 150
					38			
					50			
					60	30.0~ 150.0		

N (Normal) ... S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

SBV・SBVHのD寸法20以上の場合は、D寸法の仕上がりはD+0.3となります。



M×P	d1	d2	型式		L 指定0.1mm単位	H 指定1mm単位	Color 保安色	L ₁ 指定5mm単位
			Type	D				
M 6×1.0	11	7	SBVH	20	15.0~ 100.0	10~ 40	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15~ 85
M 8×1.25	14	9		25	15.0~ 120.0	10~ 40		15~ 120
M10×1.5	17	11		32	20.0~ 120.0	15~ 40		20~ 120
				38				
				50				

N (Normal) ... S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

L-H≥5 全長-ザグリ深さは5mm以上必要です。

Order 注文例
 型式 - ① - ②
 Type D - L - H - Color - L₁
 SBV 38 - 100.0 - Y - 100
 SBVH 38 - 80.0 - 40 - Y - 60

Delivery 出荷日
 • SBV
 3 日目出荷 **急** ストローク T
 • SBVH
 3 日目出荷 **急** ストローク A


●焼入品ですので、曲げ絞り深さ (W) を適正に保つため
ストロークエンドブロックを軽くあてる精密型に最適です。ストロークエンドブロック
-焼入タップ付タイプ-

M×P	S	L ₁	型式		L 指定0.1mm単位	Color 保安色
			Type	D		
M 6×1.0	17	12	SBVM	20	20.0~ 80.0	R (Red)
M 8×1.25	22			25	22.0~ 90.0	
M10×1.5	27			32	22.0~ 100.0	
	32	16	SBVM	38	25.0~ 100.0	
	38			40		

N (Normal) ... S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

ボルト径の1.5倍以上締めこんでご使用ください。

D寸法の仕上がりはD+0.3となります。

●焼入品ですので、曲げ絞り深さ (W) を適正に保つため
ストロークエンドブロックを軽くあてる精密型に最適です。