


STRIPPER GUIDE BUSHINGS -OIL-FREE TYPE-

ストリッパガイドブッシュ
-無給油タイプ-

◎ストリッパガイドブッシュは常温環境(40°C以下)にてご使用ください。◎取付方法 P.1069

■銅合金・無給油タイプ ◎内径部は洗浄しないでください。埋設されたモリブデンが膨張する可能性があります。



SGCZ(ロックタイト接着タイプ)

D_{h4} $\phi 0.01 A$

1.6

$\phi 0.01 A$

0.2

0.03

3

$D - 0.05$

3


$L - 0.2$

M 材質 SUJ2+銅合金
MoS₂(埋設)

H 硬度 45HRC

D_{h4}	型式		L
	Type	d	
16	SGCZ	10	10 13 16 20 22 25
		13	13 16 20 22 25 30
		16	16 20 22 25 30 35
		20	16 20 22 25 30 35
		25	20 22 25 30 35

* MoS₂とは耐摩耗性に優れた特殊固体潤滑剤です。



SGFZ(ロックタイト接着タイプ)

D_{h4} $\phi 0.01 A$

1.6

$\phi 0.003$

0.2

$D - 0.03$

3

$L - 0.2$


M 材質 SUJ2+銅合金
MoS₂(埋設)

H 硬度 45HRC

D_{h4}	型式		L
	Type	d	
16	SGFZ	10	10 13 16 20 22 25
		13	13 16 20 22 25 30
		16	16 20 22 25 30 35
		20	16 20 22 25 30 35
		25	20 22 25 30 35

* MoS₂とは耐摩耗性に優れた特殊固体潤滑剤です。

■焼結合金(固体潤滑剤分散型)・無給油タイプ ◎製品概要 P.1070



SGBM(ロックタイト接着タイプ)

D_{h4} $\phi 0.01 A$

1.6

$\phi 0.003$

0.2

$D - 0.03$

3

$L - 0.2$

M 材質 特殊焼合金

D_{h4}	型式		L
	Type	d	
16	SGBM	10	10 13 16 20 22 25
		13	13 16 20 22 25 30
		16	16 20 22 25 30 35
		20	20 22 25 30 35
		25	20 22 25 30 35

* SGFZ とは耐摩耗性に優れた特殊固体潤滑剤です。



SGHM(ロックタイト接着タイプ)

D_{h4} $\phi 0.01 A$

1.6

$\phi 0.003$

0.2

$D - 0.03$

3

$L - 0.2$

M 材質 特殊焼合金

D_{h4}	型式		L
	Type	d	
16	SGHM	10	10 13 16 20 22 25
		13	13 16 20 22 25 30
		16	16 20 22 25 30 35
		20	20 22 25 30 35
		25	20 22 25 30 35

* SGFZ とは耐摩耗性に優れた特殊固体潤滑剤です。

Order
注文例

SGFZ 10 - 16

Delivery
出荷日

在庫品

Alterations
追加工

型式 - L(LC) - (DLC)

SGFZ 16 - LC18.0

L寸法変更

LC

ロックタイト用溝加工

DLC

ロックタイト用溝加工

●SGCZ ●SGFZ

R LC T

●SGBM ●SGHM

LC T

●SGBB ●SGBL ●SGBBF

LC T

●SGBB ●SGBL ●SGBBF