


PRECISION STRIPPER GUIDE PINS -HEADED TYPE・STRAIGHT TYPE-

精密級 ストリッパガイドピン
-ヘッド付タイプ・ストレートタイプ-



M × ℓ Pitch	R	B	型式		L
			Type	D	
M5×12 P0.8	1.0	10	VGPH	8	40 50 60 70 80
		13		10	40 50 60 70 80 90 100
M6×15 P1.0	1.5	16	VGPN	13	50 60 70 80 90 100 110 120
		20		16	50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
M8×20 P1.25	2.0	25	VGPS	20	60 70 80 90 100 110 120 130 140
		28		25	70 80 90 100 110 120 130 140 150

Order
注文例 型式 - L
VGPH 10 - 60

Delivery
出荷日 2 日目出荷
ストーク T
ストーク A


④追加工DKCを施したピンには、無給油タイプのブッシュをご使用ください。給油タイプでは油膜が形成されにくく、かじりやすくなります。

追加工	ヘッド付	ストレート	記号	詳細	
				LC	BC
			LC	L寸法変更 30≤LC<L 指定0.5mm単位 ④規格最短より短くする変更の場合、必要に応じてBCを併用してください。 ⓧストークT適用不可	
			BC	B寸法変更 指定0.5mm単位 ・VGPH : 0≤BC≤D×2 ・VGPN : 6≤BC≤D×2 ⓧVGPS適用不可 ⓧストークT・ストークA適用不可	
			DKC	外径公差変更 D-0.010→D-0.007 D-0.012→D-0.009 ④ピン、ブッシュのクリアランスは片側1~3μmになります。ただし、ブッシュは無給油タイプをご使用ください。 ⓧストークT・ストークA適用不可	

④追加工は3日目出荷となります。

PRECISION STRIPPER GUIDE PINS -DETACHABLE TYPE-

精密級 ストリッパガイドピン
-着脱タイプ-



M × ℓ Pitch	D ₁	R	B	型式		L
				Type	D	
M5×12 P0.8	16	1.0	8	VGPR	10	30 40 50 60 70 80
					13	40 50 60 70 80 90 100
	20	1.5	10		16	40 50 60 70 80 90 100 110 120
M6×15 P1.0	23				20	50 60 70 80 90 100 110 120
M8×20 P1.25	27	2.0	13			

Order
注文例 型式 - L
VGPR 16 - 100

Delivery
出荷日 2 日目出荷
ストーク A

④土曜日が実働日数に重なる場合、3日目出荷となります。

Alterations
追加工 型式 - L(LC) - (BC・DKC) 3 日目出荷

追加工	記号	詳細
	LC	L寸法変更 30≤LC<L 指定0.5mm単位
	DKC	外径公差変更 D-0.010→D-0.007 D-0.012→D-0.009 ④ピン、ブッシュのクリアランスは片側1~3μmになります。ただし、ブッシュは無給油タイプをご使用ください。 ⓧストークA適用不可

④追加工は3日目出荷となります。

④追加工DKCを施したピンには、無給油タイプのブッシュをご使用ください。給油タイプでは油膜が形成されにくく、かじりやすくなります。